


SHVBS 六角支柱(ガス抜き穴つき)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン SUS ステンレス



- 両側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



	SHVBS
本体	SUS304

単位: mm

品番	M	L														B	C (約)	Lf	d1*1	質量(g)	
SHVBS-M3	M3	15	20	25	30	35	40									6	6.9	6	1.5	3.1 - 9.1	
SHVBS-M4	M4		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80				7	8.1	8	1.5	5.4 - 25	
SHVBS-M5	M5		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		8	9.2	10	1.5	6.1 - 40	
SHVBS-M6	M6			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	10	11.5	12	1.5	13 - 96
SHVBS-M8	M8					35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	13	15	16	1.5	30 - 161


*1: L寸法によって、ガス抜き穴の数が1ヶ所の場合があります。

品番	価格/袋*1 (円)																1袋入り数
	L																
	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150		
SHVBS-M3	410	480	480	490	490	490										1	
SHVBS-M4		470	520	520	520	530	530	530	570	580	590					1	
SHVBS-M5		500	510	510	570	580	580	580	640	650	660	670	670			1	
SHVBS-M6			560	580	590	720	740	770	800	850	890	930	970	1,050	1,170	1	
SHVBS-M8					700	720	760	900	960	1,020	1,100	1,160	1,210	1,350	1,540	1	

*1: 1袋あたりの価格です。

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。



● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SHVBS-M4 - 40

1 2

1 バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可