

2020年12月

お客さま各位

鍋屋バイテック会社
国内営業部



高性能ショックアブソーバ：パワーストップ

①アクセサリ廃止品追加のご案内

②自動置き換えソフト一部寸法訂正のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のことと存じお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

『NBK 総合カタログ 2019』掲載の高性能ショックアブソーバ：パワーストップの2021年1月26日(火)のフルモデルチェンジに関しまして、先に廃止品及び新商品のご案内をさせていただきましたが、下記アクセサリについて、追加で廃止のご案内をさせていただきます。

また、自動置き換えソフトにある一部寸法に誤りがありましたので、お詫びとともにご案内させていただきます。お客さまには、ご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

①アクセサリ廃止品追加のご案内

アクセサリ品名	廃止品 (2021年1月25日販売終了)		後継品
	シリーズ品番	NBK 総合カタログ 2019 掲載ページ	シリーズ品番
クーラナット	AKM	p.706	後継品なし

②自動置き換えソフト一部寸法訂正のご案内

対象

ロッドヘッド付きのパワーストップ 2.0 全品番


訂正内容

【誤】

形状図の e 寸法にヘッドのヘッド長さが不足している。

【正】

e 寸法をロッド+ヘッド長さに修正。



* W の全長並びに他の寸法は変更ございません。


* 自動置き換えソフトは 12 月 10 日(木)より訂正されております。

以上


APR-AKS後継品案内

【寸法】


M8



M10 - M27 後継品 (全サイズ)



M33 M45



単位: mm

廃止品													
品番	ねじ サイズ	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	質量 (g)
APR-M8-1-AKS	M8X1.0	40	2.5	26	5	6.8	11	51	4	13	-	6	14
APR-M10-1-AKS	M10X1.0	51	2.3	-	8	-	14	65	5	13	-	8	30
APR-M12-1-AKS	M12X1.0	56	2.3	-	10	-	17	73	6	14	-	8	45
APR-M14-1-AKS	M14X1.0	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	75
APR-M14-1.5-AKS	M14X1.5	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	75
APR-M20-1.5-AKS	M20X1.5	76	3.5	-	17	-	23	99	10	24	-	14	140
APR-M25-1.5-AKS	M25X1.5	105	4	-	22	-	36	141	12	30	-	19	310
APR-M27-3-AKS	M27X3.0	105	4	-	22	-	36	141	12	32	-	19	380
APR-M33-1.5-AKS	M33X1.5	125	5	-	28	-	45	170	10	-	41	24	645
APR-M45-1.5-AKS	M45X1.5	140	6	-	38	-	35	175	10	-	60	36	1280

単位: mm


後継品													
品番	ねじ サイズ	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	質量 (g)
PSE08-10N□DS-A	M8X1.0	40	2.5	-	6.5	-	12	52	3	11	-	6	10
PSE10-10N□DS-A	M10X1.0	46.5	2.5	-	8.5	-	14.5	61	4	13	-	7	21
PSE12-10N□DS-A	M12X1.0	54	2.5	-	10.5	-	17	71	5	15	-	8	34
PSE14-10N□DS-A	M14X1.0	64	3	-	12	-	21	85	6	17	-	10	60
PSE14-15N□DS-A	M14X1.5	64	3	-	12	-	21	85	6	17	-	10	58
PSE20-15N□DS-A	M20X1.5	74	3.5	-	18	-	25	99	8	24	-	14	130
PSE25-15N□DS-A	M25X1.5	107	4	-	23	-	38	145	10	30	-	19	300
PSE27-30N□DS-A	M27X3.0	107	4	-	23	-	38	145	10	32	-	19	340
PSE33-15N□DS-A	M33X1.5	125	4.5	-	31	-	45	170	12	41	-	24	640

表中の□は速度タイプの記号となります。速度タイプによる寸法の相違はありません。


APR-AKK後継品案内

【寸法】


M8



M10 - M27 後継品 (全サイズ)



M33 M45



単位: mm

廃止品													
品番	ねじサイズ	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	質量 (g)
APR-M8-1-AKK	M8X1.0	40	2.5	26	6.6	6.8	12	52	4	13	-	6	14
APR-M10-1-AKK	M10X1.0	51	2.3	-	8	-	14	65	5	13	-	8	30
APR-M12-1-AKK	M12X1.0	56	2.3	-	10	-	17	73	6	14	-	8	45
APR-M14-1-AKK	M14X1.0	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	75
APR-M14-1.5-AKK	M14X1.5	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	75
APR-M20-1.5-AKK	M20X1.5	76	3.5	-	17	-	23	99	10	24	-	14	140
APR-M25-1.5-AKK	M25X1.5	105	4	-	22	-	36	141	12	30	-	19	305
APR-M27-3-AKK	M27X3.0	105	4	-	22	-	36	141	12	32	-	19	375
APR-M33-1.5-AKK	M33X1.5	125	5	-	28	-	45	170	10	-	41	24	635
APR-M45-1.5-AKK	M45X1.5	140	6	-	38	-	35	175	10	-	60	36	1260

単位: mm


後継品													
品番	ねじサイズ	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	質量 (g)
PSE08-10N□DK-A	M8X1.0	40	2.5	-	6.5	-	12	52	3	11	-	6	10
PSE10-10N□DK-A	M10X1.0	46.5	2.5	-	8.5	-	14.5	61	4	13	-	7	21
PSE12-10N□DK-A	M12X1.0	54	2.5	-	10.5	-	17	71	5	15	-	8	33
PSE14-10N□DK-A	M14X1.0	64	3	-	12	-	21	85	6	17	-	10	59
PSE14-15N□DK-A	M14X1.5	64	3	-	12	-	21	85	6	17	-	10	57
PSE20-15N□DK-A	M20X1.5	74	3.5	-	18	-	25	99	8	24	-	14	130
PSE25-15N□DK-A	M25X1.5	107	4	-	23	-	38	145	10	30	-	19	300
PSE27-30N□DK-A	M27X3.0	107	4	-	23	-	38	145	10	32	-	19	340
PSE33-15N□DK-A	M33X1.5	125	4.5	-	31	-	45	170	12	41	-	24	640

表中の□は速度タイプの記号となります。速度タイプによる寸法の相違はありません。


APS-AKS後継品案内

【寸法】


M6 M8 後継品 (M6)



M10 M12 M14 M20 M25 M27 後継品 (M8-M33)



M33 M45



単位: mm

廃止品													
品番	ねじ サイズ	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	質量 (g)
APS-M6-0.5-AKS	M6X0.5	30	1.8	18	3.2	5.4	9.5	39.5	3.2	10	-	4.5	6
APS-M8-1-AKS	M8X1.0	40	2.5	26	5	6.8	11	51	4	13	-	6	13
APS-M10-1-AKS	M10X1.0	51	2.3	-	8	-	14	64.8	5	13	-	8	26
APS-M12-1-AKS	M12X1.0	56	2.3	-	10	-	17	73	6	14	-	8	40
APS-M14-1.5-AKS	M14X1.5	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	70
APS-M14-1-AKS	M14X1.0	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	70
APS-M20-1.5-AKS	M20X1.5	76	4	-	17	-	23	99	10	24	-	14	145
APS-M20-1.5L-AKS	M20X1.5	97	4	-	17	-	38	135	10	24	-	14	190
APS-M25-1.5-AKS	M25X1.5	105	4	-	22	-	36	141	12	30	-	19	325
APS-M25-1.5L-AKS	M25X1.5	125	4	-	22	-	51	176	12	30	-	19	390
APS-M27-3-AKS	M27X3.0	105	4	-	22	-	36	141	12	32	-	19	395
APS-M33-1.5-AKS	M33X1.5	125	5	-	28	-	45	170	10	-	41	24	695
APS-M33-1.5L-AKS	M33X1.5	144	5	-	28	-	65	209	10	-	41	24	795
APS-M45-1.5-AKS	M45X1.5	140	6	-	38	-	35	175	10	-	60	36	1380
APS-M45-1.5L-AKS	M45X1.5	195	6	-	38	-	60	255	10	-	60	36	1830

単位: mm


後継品													
品番	ねじ サイズ	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	質量 (g)
PME06-05N□DS-A	M6X0.5	31	2	19	5	5.4	9	40	2.5	8	-	5	6
PHE08-10N□DS-A	M8X1.0	41	2.5	-	6.5	-	12	53	3	11	-	6	10
PHE10-10N□DS-A	M10X1.0	48	2.5	-	8.5	-	14.5	62.5	4	13	-	7	22
PHE12-10N□DS-A	M12X1.0	56	2.5	-	10.5	-	17	73	5	15	-	8	35
PHE14-10N□DS-A	M14X1.0	63	3	-	12	-	21	84	6	17	-	10	60
PHE14-15N□DS-A	M14X1.5	63	3	-	12	-	21	84	6	17	-	10	58
PHE20-15N□DS-A	M20X1.5	74	3.5	-	18	-	25	99	8	24	-	14	130
PHE20-15L□DS-A	M20X1.5	97	3.5	-	18	-	35	131	8	24	-	14	170
PHE25-15N□DS-A	M25X1.5	107	4	-	23	-	38	145	10	30	-	19	310
PHE25-15L□DS-A	M25X1.5	142	4	-	23	-	53	182	10	30	-	19	400
PHE27-30N□DS-A	M27X3.0	107	4	-	23	-	38	145	10	32	-	19	340
PHE33-15N□DS-A	M33X1.5	126	4.5	-	31	-	45	171	12	41	-	24	660
PHE33-15L□DS-A	M33X1.5	171	4.5	-	31	-	65	236	12	41	-	24	860

表中の□は速度タイプの記号となります。速度タイプによる寸法の相違はありません。


APS-AKK後継品案内

【寸法】


M6 **M8** 後継品 (M6)



M10 - **M27** 後継品 (M8-M33)



M33 **M45**



単位: mm

廃止品													
品番	ねじ サイズ	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	質量 (g)
APS-M6-0.5-AKK	M6X0.5	30	1.8	18	4.8	5.4	10.5	40.5	3.2	10	-	4.5	6
APS-M8-1-AKK	M8X1.0	40	2.5	26	6.6	6.8	12	52	4	13	-	6	13
APS-M10-1-AKK	M10X1.0	51	2.3	-	8	-	14	65	5	13	-	8	26
APS-M12-1-AKK	M12X1.0	56	2.3	-	10	-	17	73	6	14	-	8	40
APS-M14-1.5-AKK	M14X1.5	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	70
APS-M14-1-AKK	M14X1.0	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	70
APS-M20-1.5-AKK	M20X1.5	76	4	-	17	-	23	99	10	24	-	14	145
APS-M20-1.5L-AKK	M20X1.5	97	4	-	17	-	38	135	10	24	-	14	190
APS-M25-1.5-AKK	M25X1.5	105	4	-	22	-	36	141	12	30	-	19	320
APS-M25-1.5L-AKK	M25X1.5	125	4	-	22	-	51	176	12	30	-	19	385
APS-M27-3-AKK	M27X3.0	105	4	-	22	-	36	141	12	32	-	19	390
APS-M33-1.5-AKK	M33X1.5	125	5	-	28	-	45	170	10	-	41	24	685
APS-M33-1.5L-AKK	M33X1.5	144	5	-	28	-	65	209	10	-	41	24	785
APS-M45-1.5-AKK	M45X1.5	140	6	-	38	-	35	175	10	-	60	36	1360
APS-M45-1.5L-AKK	M45X1.5	195	6	-	38	-	60	255	10	-	60	36	1810

単位: mm

後継品													
品番	ねじ サイズ	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	質量 (g)
PHE08-10N□DK-A	M8X1.0	41	2.5	-	6.5	-	12	53	3	11	-	6	10
PHE10-10N□DK-A	M10X1.0	48	2.5	-	8.5	-	14.5	62.5	4	13	-	7	22
PHE12-10N□DK-A	M12X1.0	56	2.5	-	10.5	-	17	73	5	15	-	8	34
PHE14-10N□DK-A	M14X1.0	63	3	-	12	-	21	84	6	17	-	10	59
PHE14-15N□DK-A	M14X1.5	63	3	-	12	-	21	84	6	17	-	10	57
PHE20-15N□DK-A	M20X1.5	74	3.5	-	18	-	25	99	8	24	-	14	130
PHE20-15L□DK-A	M20X1.5	97	3.5	-	18	-	35	131	8	24	-	14	170
PHE25-15N□DK-A	M25X1.5	107	4	-	23	-	38	145	10	30	-	19	310
PHE25-15L□DK-A	M25X1.5	142	4	-	23	-	53	195	10	30	-	19	400
PHE27-30N□DK-A	M27X3.0	107	4	-	23	-	38	145	10	32	-	19	340
PHE33-15N□DK-A	M33X1.5	126	4.5	-	31	-	45	171	12	41	-	24	660
PHE33-15L□DK-A	M33X1.5	171	4.5	-	31	-	65	236	12	41	-	24	860

表中の□は速度タイプの記号となります。速度タイプによる寸法の相違はありません。