


SSC-SFSS フランジ付き六角穴付き脱落防止ねじ



簡単作業 SUS ステンレス




● 材質・仕上げ



	SSC-SFSS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-70

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SFSS**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SFSS**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SFSS**がカバーから抜け落ちることはありません。



SSC-SFSS フランジ付き六角穴付き脱落防止ねじ

- フランジ付きの脱落防止ねじ。
- 六角穴付きボルトタイプ。
- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位: mm

品番 ①	M (並目)		L ②	Lm	D1	D2	L1	B	t	t1	dc	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ										
SSC-SFSS-M4	M4	0.7	10 12 16 20	5	9	7	4	3	2	0.7	3	1.9 - 2.6
SSC-SFSS-M5	M5	0.8	12 16 20 25	6	11	8.5	5	4	2.5	0.9	3.9	3.4 - 5.2
SSC-SFSS-M6	M6	1	12 16 20 25	8	12.5	10	6	5	3	1.5	4.5	5.3 - 7.8
SSC-SFSS-M8	M8	1.25	16 20 25 30	10	17	13	8	6	4	1.5	6.3	13 - 18

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-SFSS-M5 - 12

①

②

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1個から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み