


SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ




スペース SUS ステンレス



● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSCLS**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSCLS**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSCLS**がカバーから抜け落ちることはありません。



SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- CEマーキングの対応に。➡ P.xxxx

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

● 材質・仕上げ



	SSCLS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2	Lm	D1	L1	B	dc	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ								
SSCLS-M3	M3	0.5	8 10 12 16	4	5.5	2	2	2.2	0.33	0.62 - 0.98
SSCLS-M4	M4	0.7	10 12 16 20	5	7	2.8	2.5	3	0.97	1.4 - 2.3
SSCLS-M5	M5	0.8	12 16 20 25	6	8.5	3.5	3	3.9	1.8	2.3 - 4.1
SSCLS-M6	M6	1	12 16 20 25 30	8	10	4	4	4.5	2.7	3.8 - 7.1
SSCLS-M8	M8	1.25	16 20 25 30 35 40	10	13	5	5	6.3	9.2	9 - 18

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSCLS-M6-12



1 バラ売り ➡ P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	3 ねじカット ➡ P.xxxx	4 ゆるみ止め ➡ P.xxxx	5 脱落防止加工 ➡ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み