

# 選定表

## 対応リニアガイドウェイ一覧 **THK**

レールタイプ	クランプ 制御方式	#5	#7	#9	#12	#14	#15	#17	#20	#21	#25	#27	#30	#35	#45	#50	#55	#65	#85	サイズ別保持力一覧 掲載ページ
GSR	空気圧								★		★		★	★						→ P.319
	マニュアル						★		★		★		★	★						
HCR	空気圧						★				★			★	★			★		→ P.321
	マニュアル						★				★			★	★					
HRW	空気圧				★			★		★		★				★				→ P.323
	マニュアル						★		★		★					★				
HSR	空気圧				★		★		★		★		★	★	★		★	★		→ P.325
	油圧										★		★	★	★		★	★		
HSV	空気圧						★		★		★		★	★	★					→ P.338
	マニュアル						★		★		★		★	★	★					
NR	空気圧										★		★	★	★		★	★	★	→ P.344
	油圧										★		★	★	★		★	★		
NRS	空気圧										★		★	★	★		★	★	★	→ P.348
	油圧										★		★	★	★		★	★		
RSH	空気圧		★	★																→ P.352
	マニュアル	★	★	★	★				★											→ P.353
RSR-W	空気圧				★															→ P.354
	マニュアル	★	★	★	★															
SHS	空気圧						★		★		★		★	★	★		★	★		→ P.355
	油圧										★		★	★	★		★	★		
SHW	空気圧				★	★		★		★		★		★	★		★	★		→ P.364
	マニュアル						★		★		★		★	★	★		★	★		
SNR	空気圧										★		★	★	★		★	★	★	→ P.366
	油圧										★		★	★	★		★	★		
SNS	空気圧										★		★	★	★		★	★	★	→ P.373
	油圧										★		★	★	★		★	★		
SR	空気圧						★		★		★		★	★	★		★			→ P.380
	マニュアル						★		★		★		★	★	★		★			
SRG	空気圧						★		★		★		★	★	★		★	★	★	→ P.386
	油圧										★		★	★	★		★	★		
SRN	空気圧													★			★	★		→ P.393
	油圧																★	★		
SRS	空気圧				★	★		★		★										→ P.395
	マニュアル	★	★	★	★	★		★		★										→ P.397
SRS-W	空気圧				★	★														→ P.398
	マニュアル	★	★	★	★	★														
SRW	空気圧																		★	→ P.399
	油圧																			
SSR	空気圧						★		★		★		★	★						→ P.399
	マニュアル						★		★		★		★	★						
SVR	空気圧										★		★	★	★		★	★		→ P.404
	油圧																★	★		
SVS	空気圧										★		★	★	★		★	★		→ P.409
	油圧										★		★	★	★		★	★		
	空気圧										★		★	★	★		★	★		→ P.409
	マニュアル										★		★	★	★		★	★		

## 対応リニアガイドウェイ一覧 **IKO**

レールタイプ	クランプ 制御方式	#5	#7	#8	#9	#10	#12	#14	#15	#18	#20	#24	#25	#30	#33	#35	#42	#45	#55	#65	#85	サイズ別保持力一覧 掲載ページ
LRX(MX)	空気圧						★		★		★		★	★		★		★	★	★		→ P.415
	油圧												★	★		★		★	★	★	★	
LWE	空気圧								★		★		★	★		★		★				→ P.424
	油圧												★									
	空気圧								★		★		★	★		★		★				→ P.424
	油圧												★									
LWFF	空気圧															★						→ P.432
	油圧																					
LWFS	空気圧															★						→ P.433
	油圧																					
LWH	空気圧						★		★		★		★	★		★		★	★	★		→ P.434
	油圧												★	★		★		★	★	★		
	空気圧								★		★		★	★		★		★	★	★		→ P.434
	油圧																					
LWL	空気圧										★		★		★							→ P.443
	油圧																					
	空気圧										★		★		★							→ P.443
	油圧																					
LWLF	空気圧										★											→ P.445
	油圧																					
ME	空気圧										★		★		★		★		★			→ P.446
	油圧																					
	空気圧												★	★		★		★				→ P.446
	油圧																					
MH	空気圧												★	★		★		★				→ P.453
	油圧																					
	空気圧																					→ P.453
	油圧																					
ML	空気圧												★	★		★		★				→ P.462
	油圧																					
	空気圧												★	★		★		★				→ P.462
	油圧																					

●NBKウェブサイトには、本カタログに掲載していないリニアガイドウェイメーカーの選定表も掲載しています。  
 ●リニアガイドウェイメーカーのロゴは各社の許可を得て使用しています。

# 選定表

## 対応リニアガイドウェイ一覧 **NSK**

レールタイプ	クランパ制御方式	#5	#7	#9	#12	#15	#17	#20	#21	#25	#27	#30	#35	#45	#50	#55	#65	サイズ別保持力一覧 掲載ページ
HA	マニュアル									★		★	★					⇒ P.463
HS	マニュアル					★		★		★		★	★					⇒ P.464
LA	空気圧									★		★	★	★		★	★	⇒ P.465
	油圧									★			★					
	マニュアル									★		★	★	★		★	★	
LE	マニュアル		★	★	★	★												⇒ P.470
LH	空気圧					★		★		★		★	★	★		★	★	⇒ P.471
	油圧									★		★	★	★		★	★	
	マニュアル					★		★		★		★	★	★		★	★	
LS	空気圧					★		★		★		★	★					⇒ P.480
	油圧											★						
	マニュアル					★		★		★		★	★					
LU	空気圧				★	★	★											⇒ P.486
	マニュアル	★	★	★	★	★												
LW	空気圧						★		★		★		★		★			⇒ P.487
	マニュアル						★		★		★		★		★			
NH	空気圧					★		★		★		★	★	★		★	★	⇒ P.489
	油圧											★	★	★		★	★	
	マニュアル					★		★		★		★	★	★		★	★	
NS	空気圧					★		★		★		★	★					⇒ P.498
	マニュアル					★		★		★		★	★					
PE	マニュアル		★	★	★	★												⇒ P.503
PU	空気圧				★	★	★											⇒ P.504
	マニュアル	★	★	★	★	★												
RA	空気圧					★		★		★		★	★	★		★	★	⇒ P.505
	油圧									★		★	★	★		★	★	
	マニュアル					★		★		★		★	★	★		★	★	
SH	空気圧					★		★		★		★	★					⇒ P.511
	油圧									★		★	★					
	マニュアル					★		★		★		★	★					
SS	空気圧					★		★		★		★	★					⇒ P.518
	油圧											★						
	マニュアル					★		★		★		★	★					

## 対応リニアガイドウェイ一覧 **NB**

レールタイプ	クランパ制御方式	#5	#7	#9	#12	#15	#17	#20	#25	#27	#30	#35	#45	サイズ別保持力一覧 掲載ページ	
SEB	空気圧				★	★	★		★					⇒ P.525	
	マニュアル	★	★	★	★	★		★							
SEB-W	空気圧				★	★	★							⇒ P.526	
	マニュアル			★	★	★	★								
SEBS	空気圧				★	★	★		★					⇒ P.527	
	マニュアル	★	★	★	★	★		★							
SEBS-W	空気圧				★	★	★							⇒ P.528	
	マニュアル	★	★	★	★	★									
SER	空気圧					★	★		★					⇒ P.529	
	マニュアル				★	★	★		★						
SER-W	空気圧						★							⇒ P.530	
	マニュアル				★	★	★								
SERS	空気圧					★	★		★					⇒ P.531	
	マニュアル				★	★	★		★						
SERS-W	空気圧						★							⇒ P.532	
	マニュアル				★	★	★								
SGL	空気圧							★		★	★		★	★	⇒ P.533
	マニュアル							★		★	★		★	★	
SGW	空気圧								★			★		★	⇒ P.539
	マニュアル								★			★		★	

●NBKウェブサイトには、本カタログに掲載していないリニアガイドウェイメーカーの選定表も掲載しています。  
●リニアガイドウェイメーカーのロゴは各社の許可を得て使用しています。