


SNHS-HTF 六角ボルト(頭部PFAコーティング)



耐薬品 **SUS** ステンレス



- ボルト頭部のみにPFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング。ボルト頭部の耐薬品性を高めています。
- PFAコーティングの耐薬品性について
- 耐薬品性を高めるため、コーティングの膜厚を厚め(約50 μ m)にしています。ねじ部はコーティングしていないため、ねじ精度に影響ありません。
- シール座金(PFAコーティング) **SWS-HTF** と組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。
- 用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

● 材質・仕上げ



	SNHS-HTF
本体	SUSXM7 (SUS304相当)*1 PFAコーティング(頭部のみ)

*1: ねじ部はコーティング時の焼付処理により変色しています。

⚠ 使用上の注意

- コーティングの膜厚が厚いためソケットとの嵌めあいがきつく、コーティングが剥がれる可能性があるため、ソケットを使用される場合はご注意ください。
- 締めつけトルクは推奨締めつけトルク以下としてください。

単位: mm

品番	M(並目)		L ②											L1	B	推奨締めつけトルク(N・m)	質量(g)
	ねじの呼び ①	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30	35						
SNHS-M3-HTF	M3	0.5	6	8	10	12	16	20					2	5.5	0.5	0.67 - 1.1	
SNHS-M4-HTF	M4	0.7		8	10	12	16	20					2.8	7	1.1	1.6 - 2.5	
SNHS-M5-HTF	M5	0.8			10	12	16	20	25				3.5	8	2.2	2.8 - 4.7	
SNHS-M6-HTF	M6	1				12	16	20	25	30			4	10	3.8	4.9 - 8.1	
SNHS-M8-HTF	M8	1.25					16	20	25	30	35		5.3	13	9.2	11 - 18	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNHS - M5 - 20 - HTF

商品記号	①	②	商品記号
------	----------------------------------	----------------------------------	------

1 バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱着防止加工 対応不可
---------------------------------	--------------------------	------------------	------------------	----------------