


SPE-MC3

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種)



耐熱 耐薬品 微細 電気絶縁性



● 材質・仕上げ



	SPE-MC3
本体	PEEK(ピーク: ポリエーテルエーテルケトン) (うす茶)
耐熱温度*1	260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PEEK製の精密機器用微細ねじ(0番3種)。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビット **SKCHB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

単位: mm

品番	M(並目)		L								D1	L1	適用ビット	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ	1.5	1.8	2	2.5	3	3.5	4								
SPE-M1.2-MC3	M1.2	0.25			2	2.5	3	3.5	4		2	0.7	SKCHB-M1.2	58	0.027	0.03 - 0.05	20
SPE-M1.4-MC3	M1.4	0.3			2	2.5	3	3.5	4	6	2.5	0.8	SKCHB-M1.4	82	0.031	0.04 - 0.06	20
SPE-M1.6-MC3	M1.6	0.35			2	2.5	3	3.5	4	6	2.8	0.8	SKCHB-M1.6	94	0.041	0.05 - 0.07	20

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビット
SKCHB と専用マグネットドライバ
SRD を組み合わせてご使用ください。
専用ビット **SKCHB**

専用マグネットドライバ **SRD**

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPE-M1.2-2-MC3

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカッター	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可