


# SPE-N/SPE-W 樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット・ワッシャ)





耐薬品

## SPE-N



## SPE-W



### ● 材質・仕上げ



	SPE-N / SPE-W
本体	PEEK (ピーク: ポリエーテルエーテルケトン) (うす茶)
耐熱温度*1	260℃

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

### ● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/  
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/  
ケミカルポンプ

## SPE-N 六角ナット

単位: mm

品番	M(並目)		B	T	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SPE-M2-N	M2	0.4	4	1.6	0.02	20
SPE-M2.6-N	M2.6	0.45	5	2	0.038	20
SPE-M3-N	M3	0.5	5.5	2.4	0.057	20
SPE-M4-N	M4	0.7	7	3.2	0.13	20
SPE-M5-N	M5	0.8	8	4	0.2	20
SPE-M6-N	M6	1	10	5	0.4	10
SPE-M8-N	M8	1.25	13	6.5	0.91	5
SPE-M10-N	M10	1.5	17	8	1.9	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## SPE-W ワッシャ

単位: mm

品番	d	D	t	呼び	質量(g)	1袋入り数
SPE-2-W	2.1	4	0.5	2	0.0059	20
SPE-2.6-W	2.7	6	0.5	2.6	0.015	20
SPE-3-W	3.2	7	0.5	3	0.02	20
SPE-4-W	4.3	9	0.8	4	0.051	20
SPE-5-W	5.3	10	1	5	0.073	20
SPE-6-W	6.4	12.5	1.6	6	0.19	10
SPE-8-W	8.4	17	1.6	8	0.36	5
SPE-10-W	10.5	21	2	10	0.68	5

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPE-M5-N



バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱着防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可