


SPS-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)



耐熱 耐薬品 高比強度



- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント / 変圧器 / 電気・電子機器 / 熱水ポンプ / ケミカルポンプ

● 材質・仕上げ



	SPS-F
本体	PPS (ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶) (ガラス繊維40%)
耐熱温度*1	200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M(並目)		L <2>								D1	L1	十字穴の番号	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び <1>	ピッチ	6	8	10	12	15	20	25	30							
SPS-M3-F	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25		6	1.75	2	558	0.29	0.11 - 0.27	20
SPS-M4-F	M4	0.7		8	10	12	15	20	25		8	2.3	2	966	0.69	0.25 - 0.47	20
SPS-M5-F	M5	0.8			10	12	15	20	25		10	2.8	2	1548	1.23	0.52 - 0.87	10
SPS-M6-F	M6	1			10	12	15	20	25	30	12	3.4	3	2028	2.05	0.83 - 1.4	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPS-M5-20-F

商品記号	<1>	<2>	商品記号
------	-----	-----	------

1 バラ売り → P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3 ねじカット → P.xxxx	4 ゆるみ止め → P.xxxx	5 脱着防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可