


SPPVC-C 樹脂ねじ(H-PVC / 六角穴付きボルト)



耐薬品



● 材質・仕上げ



	SPPVC-C
本体	H-PVC (硬質ポリ塩化ビニル) (グレー)
耐熱温度*1	60℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

⚠ 使用上の注意

H-PVCねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのめあいを20mm以下にしてください。

- 有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属製のねじが使用できない環境でも使用できます。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx
- 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント

単位: mm

品番 ◀1	M(並目)		L ◀2											引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)		
	ねじの呼び	ピッチ		8	10	12	15	20	25									
SPPVC-M3-C	M3	0.5	8	10	12	15	20	25					5.5	3	2.5	225	0.15	0.13 - 0.26
SPPVC-M4-C	M4	0.7	8	10	12	15	20	25					7	4	3	425	0.34	0.28 - 0.5
SPPVC-M5-C	M5	0.8		10	12	15	20	25	30	35			8.5	5	4	683	0.62	0.47 - 1
SPPVC-M6-C	M6	1		10	12	15	20	25	30	35	40		10	6	5	950	0.98	0.74 - 1.6
SPPVC-M8-C	M8	1.25			12	15	20	25	30	35	40	13	8	6	1751	2.36	1.6 - 3.3	

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 関連商品

H-PVCの六角ナット **SPPVC-N** があります。
➡ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPPVC-M5-15-C



1.バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください