


SPS-LH 樹脂ねじ(PPS / ヘキサロビュラ穴付き低頭ボルト)



スペース 耐熱 耐薬品 高比強度



● 材質・仕上げ



	SPS-LH
本体	PPS (ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶) (ガラス繊維40%)
耐熱温度*1	200℃

*1：樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。



- PPS製の頭部高さの低いボルトです。
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘキサロビュラ穴*1を採用。
- 取り付け・取りはずしには、専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

*1：ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

単位：mm

品番	M(並目)		L												D ₁	L ₁	適用レンチ	ヘキサロビュラ 穴の番号 No.	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20														
SPS-M3-LH	M3	0.5	6	8	10	12	16	20					5.5	2.4	SKX-10	10	566	0.28	0.14 - 0.26	10		
SPS-M4-LH	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25				7	3.1	SKX-20	20	918	0.71	0.25 - 0.54	10		
SPS-M5-LH	M5	0.8	8	10	12	16	20	25	30				8.5	3.65	SKX-25	25	1584	1.4	0.49 - 1.04	10		
SPS-M6-LH	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	10	4.4	SKX-30	30	2011	1.86	0.81 - 1.9	10			

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

PPS製の六角ナット・ワッシャー **SPS-N** **SPS-W** があります。



SKX ヘキサロビュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



● 品番指定

SPS - M5 - 30 - LH

商品
記号

1

2

商品
記号