

SPS-SH


樹脂ねじ(PPS / ヘキサロビュラ穴付き極低頭ボルト)

スペース

耐熱

耐薬品

高比強度



● 材質・仕上げ



	SPS-SH
本体	PPS (ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶) (ガラス繊維 40%)
耐熱温度*1	200℃

*1：樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。



- PPS製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘキサロビュラ穴*1を採用。
- 取り付け・取りはずしには、専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

*1：ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

品番	M(並目)		L										D1	L1	適用レンチ	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20												
SPS-M3-SH	M3	0.5	6	8	10	12	16	20					6	1.3	SKX-8	8	396	0.21	0.098 - 0.23	10
SPS-M4-SH	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25				8	1.5	SKX-10	10	611	0.37	0.21 - 0.5	10
SPS-M5-SH	M5	0.8	8	10	12	16	20	25	30				9	1.5	SKX-15	15	911	0.74	0.34 - 0.9	10
SPS-M6-SH	M6	1			10	12	16	20	25	30	40		10	1.5	SKX-20	20	1177	1.13	0.5 - 1.59	10

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

PPS製の六角ナット・ワッシャー **SPS-N**
SPS-W があります。



SKX ヘキサロビュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



● 品番指定

SPS - M5 - 30 - SH

商品記号 **1** **2** 商品記号