


SWAS-AWBK 調整座金(ステンレスブラック)



耐薬品 反射防止 SUS ステンレス



*D=16以下: C0.2以下
D=20以上: C0.5以下

SWAS-AWBK



SWAS-AW

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SWAS-5-10-3-AWBK

商品記号 1 2 3 商品記号

③ t寸法は、表に●の記載があるサイズから選択してください。

- 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
- 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
- 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

● 用途

高さ調整 / 座面の陥没防止

● 材質・仕上げ



	SWAS-AWBK
本体	SUS304 ステンレスブラック

単位: mm

品番	d ①	D ②	t ③					質量 (g)
			1	1.5	2	3	5	
SWAS-3-8-AWBK	3	8	●		●			0.35 - 0.69
SWAS-4-8-AWBK	4	8	●	●	●			0.3 - 0.6
SWAS-4-10-AWBK	4	10	●		●	●		0.53 - 1.6
SWAS-4-12-AWBK	4	12	●		●	●		0.8 - 2.4
SWAS-5-8-AWBK	5	8	●	●	●			0.25 - 0.49
SWAS-5-10-AWBK	5	10	●		●	●		0.47 - 1.4
SWAS-5-12-AWBK	5	12	●		●	●		0.74 - 2.2
SWAS-5-16-AWBK	5	16			●	●		2.9 - 4.3
SWAS-5-20-AWBK	5	20	●		●			2.3 - 4.7
SWAS-6-10-AWBK	6	10	●		●	●		0.4 - 1.2
SWAS-6-12-AWBK	6	12	●		●	●		0.68 - 2
SWAS-6-16-AWBK	6	16			●	●	●	2.7 - 6.8
SWAS-6-20-AWBK	6	20	●		●	●	●	2.3 - 11
SWAS-6-25-AWBK	6	25			●	●	●	7.3 - 18
SWAS-8-12-AWBK	8	12			●	●	●	1 - 2.5
SWAS-8-16-AWBK	8	16			●	●	●	2.4 - 6
SWAS-8-20-AWBK	8	20			●	●	●	4.2 - 10
SWAS-8-25-AWBK	8	25			●	●	●	7 - 17
SWAS-10-12-AWBK	10	12			●	●	●	0.55 - 1.4
SWAS-10-16-AWBK	10	16				●	●	2.9 - 4.8
SWAS-10-20-AWBK	10	20			●	●	●	3.7 - 9.3
SWAS-10-25-AWBK	10	25				●	●	9.8 - 16
SWAS-12-16-AWBK	12	16				●	●	2.1 - 3.5
SWAS-12-20-AWBK	12	20			●	●	●	3.2 - 8
SWAS-12-25-AWBK	12	25				●	●	9 - 15
SWAS-16-25-AWBK	16	25				●	●	6.9 - 11

1 バラ売り → P.xxxx

2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

3 ねじカット → P.xxxx

4 ゆるみ止め → P.xxxx

5 脱落防止加工 → P.xxxx

1個から注文できるため対象外

対応可・別料金

対応不可

対応不可

対応不可