


● 材質・仕上げ



	LDCM-W
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
ばね座金	SUS304
平座金	SUS304
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング	ステンレス鋼線

- ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
- ばね座金を組み込む作業が不要です。
- 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
- 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。



- 回し半径30mm。省スペースです。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

- 使用例
長穴の締めつけにもご使用いただけます。



- 長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。




寸法

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	Ds	ts	Dw	tw	s1	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ																
LDCM-5-W	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	9.2	1.3	10	0.5	4	18	90	3.9	31 - 36
LDCM-6-W	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	12.2	1.5	12	0.6	5	18	150	5.5	32 - 38

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

⚠ 使用上の注意

レバーの締めつけ前に、**図1**のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。**図2**のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金に変形することがあります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LDCM-5-20-W-BK



2 ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

ねじ長さ

品番	Lm (mm)							
	12	16	20	25	32	40	50	
LDCM-5-W	●	●	●	●	●	●	●	
LDCM-6-W	●	●	●	●	●	●	●	

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金