



LEM-LWP/LEMS-LWP プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

SUS ステンレス



- 長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
- 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。



- 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- ねじ部の材質は2種類。
LEM-LWP ———— スティール製
LEMS-LWP ———— ステンレス製
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスチック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。

| 末尾記号 | レバー部の色 |
|-----------|----------|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |

● 材質・仕上げ



| | LEM-LWP | LEMS-LWP |
|-------------------|-----------------------|------------|
| レバー部 | ナイロン6 (各色) | ナイロン6 (各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒) | SUS303 |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜 (黒) | ステンレス |
| セレーションリング (インサート) | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| 長穴用座金 | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |

寸法

単位: mm

| 品番 | 品番 | M(並目) | | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | Lw | s1 | B*1 | 歯数 | 最大荷重*2 (N) | 最大締付力*2 (kN) | 質量 (g) |
|--------------|---------------|-------|------|----|------|------|------|-----|------|------|----|----|----|----|-----|----|------------|--------------|-----------|
| | | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEM-5-LWP20 | LEMS-5-LWP20 | M5 | 0.8 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 - 38 |
| LEM-6-LWP20 | LEMS-6-LWP20 | M6 | 1 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 34 - 40 |
| LEM-8-LWP25 | LEMS-8-LWP25 | M8 | 1.25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 - 70 |
| LEM-10-LWP30 | LEMS-10-LWP30 | M10 | 1.5 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 114 - 158 |

*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
 *2: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。


LEMS-5-20-LWP20-BK

① ② ③ ④

② ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。


⚠ 使用上の注意

- 座金の指針は目安として使用してください。
- レバーの締めつけ前に、**図1**のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。**図2**のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金に変形することがあります。



● 関連商品

ステンレス製、ポリエステル製、縦型、横型など各種スケールがあります。



LEM-LWPに組み込まれた長穴用座金と同一形状で通し穴タイプの**SWAS-PPK**があります。



ねじ長さ

LEM-LWP ねじ部: スティール製 LEMS-LWP ねじ部: ステンレス製

| 品番 | Lm (mm) | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
| LEM-5-LWP20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| LEM-6-LWP20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| LEM-8-LWP25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| LEM-10-LWP30 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LEMS-5-LWP20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| LEMS-6-LWP20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| LEMS-8-LWP25 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| LEMS-10-LWP30 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじ組み合わせ → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザー刻印 → P.xxxx |
| お問い合わせください | 対応不可 | 対応可・別料金 | 対応不可 | 対応可・別料金 |