



⚠ 使用上の注意

回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。故障・破損の原因となるため、寸法表内の最大締めつけ力を超えないようにしてください。

- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
- レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
- ねじ部の材質は2種類。
LFDMS——ステンレス製
LFDM——スチール製
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

● 材質・仕上げ



	LFDM	LFDMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	SUS304*1	SUS304*1
スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線
キャップ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)

*1: **LFDMS-BK** **LFDMS-SG** は、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。

寸法

LFDMS ねじ部: スチール製 **LFDM** ねじ部: ステンレス製

単位: mm

品番	品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締めつけ力*1 (kN)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ											
LFDMS-120-M10	LFDM-120-M10	M10	1.5	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	190	16	203 - 232
LFDMS-120-M12	LFDM-120-M12	M12	1.75	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	320	23	207 - 249
LFDMS-145-M12	LFDM-145-M12	M12	1.75	145	56	60	42	4	40	23	30	270	23	434 - 467
LFDMS-145-M16	LFDM-145-M16	M16	2	145	56	60	42	4	40	23	30	680	43	461 - 513

*1: 最大荷重・最大締めつけ力の定義について → P.xxxx

ねじ長さ

LFDMS ねじ部: スチール製 **LFDM** ねじ部: ステンレス製

品番	Lm (mm)							
	20	25	32	40	50	63	80	
LFDMS-120-M10	●	●	●	●	●	●	●	
LFDMS-120-M12	●	●	●	●	●	●	●	
LFDMS-145-M12			●	●	●	●	●	
LFDMS-145-M16			●	●	●	●	●	
LFDM-120-M10	●	●	●	●	●	●	●	
LFDM-120-M12	●	●	●	●	●	●	●	
LFDM-145-M12			●	●	●	●	●	
LFDM-145-M16			●	●	●	●	●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LFDMS-145-M12-32-BK

1 2 3

2 ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください