



- オールステンレス製のミニクランプレバー。
- 電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めています。
- 止めねじには六角穴がなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
- 材質・仕上げ

RoHS指令適合

	LDCMS-AS-PE
レバー部	SCS13 (SUS304相当) 電解研磨
ねじ部	SUS303
止めねじ	SUS303
スプリング	ステンレス鋼線

寸法

単位: mm

品番	M(並目)	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
LDCMS-3-AS-PE	M3	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29 - 30
LDCMS-4-AS-PE	M4	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	30 - 31
LDCMS-5-AS-PE	M5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	31 - 35
LDCMS-6-AS-PE	M6	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	31 - 37

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

価格

単位: 円

品番	Lm (mm)									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LDCMS-3-AS-PE	3,590	3,590								
LDCMS-4-AS-PE			3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590		
LDCMS-5-AS-PE				3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,630	3,630
LDCMS-6-AS-PE				3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,630	3,630

● 関連商品

LDCMS-AS-PEと同形状でショット
プラスト仕上げの**LDCMS-AS**が
あります。

→ P.xxxx



- 品番指定 直送 14時当日出荷 [WEB NBKネットショップ](#)

LDCMS-3-16-AS-PE

ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金