



BRUCS ボールローラ (丸ボルトタイプ)

SUS ステンレス



BRUCS-N

- 丸タイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **BRW** をご使用ください。
- スパナのスペースが不要なため隣接して取り付けることができます。
- 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 食品製造ライン / 包装ライン

- 材質・仕上げ

RoHS

	BRUCS-S	BRUCS-N
本体	SUS304	SUS304
メインボール	SUS440C (硬度55HRC以上)	ポリアセタール (白)
サブボール	SUS440C (硬度55HRC以上)	SUS440C (硬度55HRC以上)
スペーサ	SUS304	SUS304

⚠ 使用上の注意

上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。

BRUCS-S | BRUCS-N


単位: mm

BRUCS-S メインボール: ステンレス		BRUCS-N メインボール: ポリアセタール		共通寸法		L	L ₁	s	D ₁	D _b	P	適用 レンチ	質量 (g)
品番	耐荷重 (N)	品番	耐荷重 (N)	M(並目) ねじの呼び	ピッチ								
BRUCS-10-S	55	BRUCS-10-N	34	M10	1.5	12	10	2.5	18.5	8.73	15.4	BRW-10	26
BRUCS-12-S	62	BRUCS-12-N	55	M12	1.75	15	11	3.5	22	10.32	18.5	BRW-12	42
BRUCS-16-S	343	BRUCS-16-N	69	M16	2	20	15	5.3	27	15.88	24	BRW-16	92
BRUCS-20-S	412	BRUCS-20-N	82	M20	2.5	25	18	6.3	33	19.05	29.6	BRW-20	170

● 専用レンチ

単位: mm

品番	L	L ₁	L ₂	B	C	D	d	P	質量 (g)
BRW-10	25	1.4	8	19	3	18.5	10	15.4	55
BRW-12	30	1.4	10	24	4	22	12	18.5	102
BRW-16	35	1.4	12	27	6	27	17	24	153
BRW-20	40	1.4	14	30	7	33	20	29.6	220



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

BRUCS-12-N

商品記号 M ポリアセタール製
メインボール

1. パラ売り → P.xxxx

1個から注文できるため対象外

2. クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

3. ねじカット → P.xxxx

対応不可

4. ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可