



\*1: スリット加工前の寸法許容差です。



- 2本のシャフトをT字クロスに連結するクランプ。
- クランピングタイプ。シャフトの取り付け・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 省スペースのレイアウトができます。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。

#### ● 材質・仕上げ



|          | FCTA-C   |
|----------|----------|
| 本体       | アルミニウム合金 |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7   |

単位: mm

| 品番           | 質量 (g) | D1 | D2 | B1 | A  | W  | L    | H    | F1  | F2  | M<br>(並目) |
|--------------|--------|----|----|----|----|----|------|------|-----|-----|-----------|
| FCTA-8-10-C  | 37     | 8  | 10 |    | 22 | 35 | 12.5 | 11   | 5.5 | 3.7 | M3        |
| FCTA-10-10-C | 36     | 10 | 10 | 8  | 22 | 35 | 12.5 | 11   | 5.5 | 3.7 | M3        |
| FCTA-12-12-C | 52     | 12 | 12 | 10 | 25 | 40 | 14.5 | 12.5 | 6   | 3.8 | M3        |
| FCTA-15-15-C | 93     | 15 | 15 | 12 | 30 | 50 | 18   | 15.5 | 7   | 4.5 | M4        |
| FCTA-20-20-C | 187    | 20 | 20 | 16 | 38 | 63 | 21.5 | 20   | 9   | 5.5 | M5        |

- シャフトの推奨寸法許容差はg6です。ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## FCTA-15-15-C



|                             |                |                     |                  |
|-----------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包<br>お問い合わせください | ねじカッター<br>対応不可 | ゆるみ止め<br>お問い合わせください | レーザ刻印<br>対応可・別料金 |
|-----------------------------|----------------|---------------------|------------------|