


BRUIN/BRUIP ボールローラ(挿入タイプ)



⚠ 使用上の注意

挿入タイプです。圧入しないでください。取り付け穴とのめあいはずきまばめとしてください。しまりばめで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

BRUIN-15-N

商品記号 D ポリアセタール製メインボール

- 挿入タイプの上向き用ボールローラ。
- 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
- 固定には接着剤を使用してください。
- ポリアセタール製とPEEK製を標準化。
- **BRUIP-P** は FPD 製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
- 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
- 下向き・横向きでも使用できます。

● 用途

FPD 製造装置 / 半導体製造装置 / 食品製造ライン / 包装ライン

● 材質・仕上げ



	BRUIN-N	BRUIP-P
本体	ポリアセタール(白)	PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
メインボール	ポリアセタール(白)	PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
サブボール	SUS440C(硬度55HRC以上)	SUS440C(硬度55HRC以上)

BRUIN-N 本体:ポリアセタール/メインボール:ポリアセタール

単位:mm

品番	D	D1	L	L1	s	Db	d	耐荷重(N)	質量(g)
BRUIN-5-N	5	7	3	0.8	1	3.18	0.8	1	0.12
BRUIN-7-N	7	9	4	1	1.5	4.76	1.5	2	0.37
BRUIN-9-N	9	11	5	1	1.7	5.56	2.5	4	0.68
BRUIN-13-N	13	15	7	1	2.8	8.73	3	7	1.8
BRUIN-15-N	15	17	8	1	3.5	10.32	3.5	11	2.6
BRUIN-20-N	20	22	11.5	1.5	5.2	15.87	5.3	14	6.7
BRUIN-24-N	24	26	15	1.5	6.6	19.05	6.4	21	12

BRUIP-P 本体:PEEK/メインボール:PEEK

単位:mm

品番	D	D1	L	L1	s	Db	d	耐荷重(N)	質量(g)
BRUIP-7-P	7	9	4	1	1.5	4.76	1.5	2	0.34
BRUIP-9-P	9	11	5	1	2	6.35	2.5	5	0.63
BRUIP-11-P	11	13	7	1	2.5	7.94	3	6	1.1
BRUIP-13-P	13	15	8	1	3	9.53	3.5	8	1.8

1 バラ売り → P.xxxx

1個から注文できるため対象外

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

🔪 ねじカット → P.xxxx

対応不可

🌀 ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可