




BRURS ボールローラ(ラウンドタイプ)



SUS ステンレス



- 本体のねじ穴で固定するため、薄板に取りつけることができます。



- ラウンドタイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
- 半円形状のため角部が無く、ワークがボールローラ本体に接触してもワークを傷つけにくい形状です。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

● 材質・仕上げ



	BRURS-S	BRURS-N
本体	SUS304	SUS304
メインボール	SUS440C (硬度 55HRC以上)	ポリアセタール (白)
サブボール	SUS440C (硬度 55HRC以上)	SUS440C (硬度 55HRC以上)
スペーサ	SUS304	SUS304

⚠ 使用上の注意

上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。

BRURS-S メインボール: ステンレス

単位: mm

品番	D1	D	L	s	t1	Db	R	M(並目)		h	P	耐荷重 (N)	質量 (g)
								ねじの呼び	ピッチ				
BRURS-22-S	22	14	9.5	2.5	2	8.73	10	M3	0.5	4.5	16	55	22
BRURS-28-S	28	17.5	11.5	3.5	2.5	10.32	10.5	M3	0.5	4.5	22	62	34
BRURS-36-S	36	23	14.7	5.3	3	15.88	14	M4	0.7	6	28	343	98
BRURS-42-S	42	28	18.7	6.3	4	19.05	20	M4	0.7	6	34	412	215

BRURS-N メインボール: ポリアセタール

単位: mm

品番	D1	D	L	s	t1	Db	R	M(並目)		h	P	耐荷重 (N)	質量 (g)
								ねじの呼び	ピッチ				
BRURS-22-N	22	14	9.5	2.5	2	8.73	10	M3	0.5	4.5	16	34	20
BRURS-28-N	28	17.5	11.5	3.5	2.5	10.32	10.5	M3	0.5	4.5	22	55	42
BRURS-36-N	36	23	14.7	5.3	3	15.88	14	M4	0.7	6	28	69	85
BRURS-42-N	42	28	18.7	6.3	4	19.05	20	M4	0.7	6	34	82	192

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

BRURS-22-N

商品記号: D1 ポリアセタール製メインボール

1. バラ売り → P. xxxx	2. クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	3. ねじカット → P. xxxx	4. ゆるみ止め → P. xxxx
1個から注文できるため対象外	お問い合わせください	対応不可	対応不可