SFSS-ALK フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

ゆるみ止め 簡単作業 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

RoHS

	SFSS-ALK
本体	SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	A2-70

- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

● 用途

ねじの戻り止め・脱落防止
機器・装置構造体/一般産業機械

単位:mm

品番 1	M(並目)		L 2								D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ																	
SFSS-M4-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	16	20			9	7	4	全ねじ	3	2	0.8	1.5 - 2.6	20
SFSS-M5-ALK	M5	0.8		8	10	12	16	20	25		11	8.5	5	16(L=25)	4	2.5	1	2.9 - 5.2	20
SFSS-M6-ALK	M6	1			10	12	16	20	25		12.5	10	6	全ねじ	5	3	1.6	4.9 - 7.5	20
SFSS-M8-ALK	M8	1.25				12	16	20	25	30	17	13	8	全ねじ	6	4	1.6	11 - 17	10

*1: Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFSS-M5 - 12 - ALK
1 2 1

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可