



- 品番の末尾記号により、グリップ取り付け穴の有無が選択できます。②

**AV** ——— グリップ取り付け穴つき

**AV-N** ——— グリップ取り付け穴なし

- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。→ P.xxxx

- 材質・仕上げ

RoHS

	<b>AV</b>
本体	AC4C

単位: mm

品番 グリップ取り付け穴つき	M(並目) ねじの呼び		P	品番 グリップ取り付け穴なし	D ①	H	A	E	s	d	L	スポーク数	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
<b>AV-80</b>	M5	0.8	33	<b>AV-80-N</b>	80	32	9	14.5	23	28	25		95
<b>AV-100</b>	M5	0.8	42	<b>AV-100-N</b>	100	37	10	15.5	27	33	25		215
<b>AV-125</b>	M6	1	53	<b>AV-125-N</b>	125	44	15	14.5	29	35	30	2	225
<b>AV-140</b>	M6	1	61	<b>AV-140-N</b>	140	44	15	14	29	38	30	2	335
<b>AV-160</b>	M8	1.25	70	<b>AV-160-N</b>	160	52	15	16.5	37	39	35	2	415
<b>AV-200</b>	M10	1.5	88	<b>AV-200-N</b>	200	56	17	19	39	47	40	3	720
<b>AV-250</b>	M10	1.5	113	<b>AV-250-N</b>	250	61	20	22	41	52	40	3	1070
<b>AV-300</b>	M10	1.5	138	<b>AV-300-N</b>	300	65	19	20	46	58	45	3	1360

● 適用推奨グリップ

品番	適用推奨グリップ			
	<b>GNTR</b> → P.xxxx	<b>GTR</b> → P.xxxx	<b>GTM</b> → P.xxxx	<b>HS</b> → P.xxxx
<b>AV-80</b>	GNTR-18 - M5	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	HS-5
<b>AV-100</b>	GNTR-18 - M5	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	HS-5
<b>AV-125</b>	GNTR-19 - M6	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
<b>AV-140</b>	GNTR-19 - M6	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
<b>AV-160</b>	GNTR-24 - M8	GTR-24 - M8	GTM-24 - M8	HS-8
<b>AV-200</b>	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10
<b>AV-250</b>	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10
<b>AV-300</b>	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**AV-80-N**

商品記号 ① ②

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	🛑 ゆるみ止め → P.1645	🔪 レーザ刻印 → P.1656	🔩 軸穴追加加工 → P.1650
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金