



● 材質・仕上げ



	HMD
リトラクタブル回転グリップ [GDR]	ナイロン6 (つや消し黒)
ハンドル	AC4B 静電塗装 (各色)
ハブカバー	ナイロン6 (ライトグレー)



- リトラクタブル回転グリップ [GDR] つきのハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	色
BK	黒
SG	シルバーグレー

⚠️ 使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

品番	D	C	H	A	s	d	d1	L	Dg	G	P	質量 (g)
HMD-125-T	125	12	45	24.5	4	31	23	18	22	60.5	45.5	440
HMD-125-C14-T	125	14	45	24.5	4	31	23	18	22	60.5	45.5	450
HMD-140-T	140	14	47	26	4	36	23	19	24	75.5	52	600
HMD-140-C16-T	140	16	47	26	4	36	23	19	24	75.5	52	600
HMD-160-T	160	14	48	26	4	36	23	20	24	75.5	61	700
HMD-160-C16-T	160	16	48	26	4	36	23	20	24	75.5	61	700
HMD-200-T	200	18	53	27	4	42	23	24	25	85.5	80.5	1040
HMD-200-C20-T	200	20	53	27	4	42	23	24	25	85.5	80.5	1030

単位: mm

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HMD-125-T-BK**



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	🌀 ゆるみ止め 対応不可	✂️ レーザ刻印 対応可・別料金	🔩 軸穴追加加工 対応可・別料金
-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------