



# PH/PHS プラハンドル



SUS ステンレス 要軸穴追加加工



- プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
- ハブ材質は2種類。❶  
**PH** ———— 鋳鉄ハブ  
**PHS** ———— ステンレスハブ
- グリップ取り付け穴つきです。
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。➡ P.xxxx
- 材質・仕上げ

	PH 鋳鉄ハブ	PHS ステンレスハブ
ハンドル部	ナイロン6 (黒)	ナイロン6 (黒)
ハブ部	FC200 四酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
グリップ取り付け穴 インサート	スチール 三価クロメート処理	SUS303

単位: mm

品番 鋳鉄ハブ	品番 ステンレスハブ	M(並目)		D ❶	H	A	s	d	d1	L	P	スポーク 数	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ										
PH-80	PHS-80	M5	0.8	80	40	14	10	24	18	26	29	3	130
PH-100	PHS-100	M5	0.8	100	44	15	10	28	22	29	40	3	200
PH-125	PHS-125	M6	1	125	48	16	10	32	26	30	51	3	280
PH-140	PHS-140	M6	1	140	54	17	10	34	26	35	58	3	400
PH-160	PHS-160	M8	1.25	160	57	18	10	36	28	36	67	3	440
PH-200	PHS-200	M10	1.5	200	64	22	12	38	30	42	84	3	670
PH-250	PHS-250	M10	1.5	250	66	26	15	44	36	42	102	5	980

● 適用推奨グリップ

品番 鋳鉄ハブ	適用推奨グリップ		品番 ステンレスハブ	適用推奨グリップ	
	GTR	GTM		GNTRS	GTMS
PH-80	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	PHS-80	GNTRS-18 - M5	GTMS-18 - M5
PH-100	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	PHS-100	GNTRS-18 - M5	GTMS-18 - M5
PH-125	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	PHS-125	GNTRS-19 - M6	GTMS-19 - M6
PH-140	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	PHS-140	GNTRS-19 - M6	GTMS-19 - M6
PH-160	GTR-24 - M8	GTM-24 - M8	PHS-160	GNTRS-24 - M8	GTMS-24 - M8
PH-200	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	PHS-200	GNTRS-28 - M10	GTMS-28 - M10
PH-250	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	PHS-250	GNTRS-28 - M10	GTMS-28 - M10

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。



クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	レーザ刻印 ➡ P.xxxx	軸穴追加加工 ➡ P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金