




**HAC-C**



**HAC-B**



**HAC-B + GRP**



**HAC-C + GRP**

- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。②

**HAC-C** ——丸穴(公差:H7)

**HAC-B** ——角穴(公差:H11)

- グリップ取り付け穴つきです。
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。→ P.xxxx
- 材質・仕上げ RoHS

	HAC-50-HAC-80	HAC-100-HAC-160
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)	AC4B 静電塗装(つや消し黒)

**HAC-C** 丸穴

単位: mm

品番	R ①	C ③	M(並目)		H	h	d	L	W	適用推奨グリップ GRP → P.xxxx	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ							
HAC-50-C8	50	8	M6	1	20	10	16	18	21.5	GRP-14 - M6	46
HAC-64-C10	64	10	M6	1	23	12	19	20	21.5	GRP-18 - M6	70
HAC-80-C10	80	10	M6	1	28	14	23	24	25	GRP-21 - M6	130
HAC-100-C12	100	12	M8	1.25	32	15	27	28	29	GRP-23 - M8	83
HAC-125-C14	125	14	M10	1.5	40	18	32	34	34	GRP-26 - M10	135
HAC-160-C17	160	17	M10	1.5	44	18	35	38	39	GRP-26 - M10	190

**HAC-B** 角穴

単位: mm

品番	R ①	B*1 ③	M(並目)		E min.*2	H	h	d	L	W	適用推奨グリップ GRP → P.xxxx	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
HAC-50-B8	50	8	M6	1	10.1	20	10	16	18	21.5	GRP-14 - M6	46
HAC-64-B10	64	10	M6	1	13.1	23	12	19	20	21.5	GRP-18 - M6	70
HAC-80-B10	80	10	M6	1	13.1	28	14	23	24	25	GRP-21 - M6	130
HAC-100-B12	100	12	M8	1.25	16.1	32	15	27	28	29	GRP-23 - M8	83
HAC-125-B14	125	14	M10	1.5	18.1	40	18	32	34	34	GRP-26 - M10	135
HAC-160-B17	160	17	M10	1.5	22.2	44	18	35	38	39	GRP-26 - M10	190

\*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。

\*2: 面取りE: 角穴の角部は面取りをしています。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HAC-50-C 8**



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🛑 ゆるみ止め → P.xxxx	🔪 レーザ刻印 → P.xxxx	🔩 軸穴追加加工 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金