


SNHS-HTF 六角ボルト(頭部PFAコーティング)



耐薬品 **SUS** ステンレス



⚠ 使用上の注意

- 締めつけ時の摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。締めつけトルクは推奨締めつけトルク以下としてください。
- 締めつけにはソケット部の形状が六角のソケットレンチを使用してください。

- ボルト頭部のみにPFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング。ボルト頭部の耐薬品性を高めています。
- PFAコーティングの耐薬品性について
- 耐薬品性を高めるため、コーティングの膜厚を厚め(約50μm)にしています。ねじ部はコーティングしていないため、ねじ精度に影響ありません。
- シール座金(PFAコーティング) **SWS-HTF** と組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。

● 用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

● 材質・仕上げ



	SNHS-HTF
本体	SUSXM7 (SUS304相当)*1 PFAコーティング(頭部のみ)

*1: ねじ部はコーティング時の焼付処理により変色しています。

単位:mm

品番	M(並目)		L											L1	B	推奨締めつけトルク(N・m)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30	35						
SNHS-M3-HTF	M3	0.5	6	8	10	12	16						2	5.5	0.5	0.67 - 1.1	
SNHS-M4-HTF	M4	0.7		8	10	12	16	20					2.8	7	1.1	1.6 - 2.5	
SNHS-M5-HTF	M5	0.8			10	12	16	20	25				3.5	8	2.2	2.8 - 4.7	
SNHS-M6-HTF	M6	1				12	16	20	25	30			4	10	3.8	4.9 - 8.1	
SNHS-M8-HTF	M8	1.25					16	20	25	30	35		5.3	13	9.2	11 - 18	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNHS - M5 - 20 - HTF

商品記号	1	2	商品記号
------	---	---	------

1 バラ売り → P.1642	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	3 ねじカット → P.1644	4 ゆるみ止め → P.1645	5 脱着防止加工 → P.1646
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可