



SPP-H 樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)



耐薬品



⚠ 使用上の注意

PPねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのめあいをおよそ20mm以下にしてください。

● 材質・仕上げ



	SPP-H
本体	PP(ポリプロピレン)(乳白)
耐熱温度*1	65℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

● PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスチックです。

● 塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。

● 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

単位: mm

品番	M(並目)		L								B	L1	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋 入り数	
	ねじの呼び ①	ピッチ	10	12	15	20	25	30	35	40							70
SPP-M4-H	M4	0.7	10	12	15	20	25					7	2.8	276	0.22	0.2 - 0.34	20
SPP-M5-H	M5	0.8	10	12	15	20	25	30				8	3.5	437	0.39	0.32 - 0.62	20
SPP-M6-H	M6	1	10	12	15	20	25	30				10	4	634	0.69	0.52 - 0.94	10
SPP-M8-H	M8	1.25	10	12	15	20	25	30	40			13	5.5	1143	1.58	1.1 - 2.2	10
SPP-M10-H	M10	1.5				20	25	30	40			17	7	1705	3.32	2.8 - 4	10
SPP-M12-H	M12	1.75				20	25	30	35	40	70	19	8	2497	5.36	4 - 9	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

PPの六角ナット **SPP-N** があります。

→ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPP-M4-25-H

商品記号 ① ② 商品記号

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱着防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください