


# SPFA-H 樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)



🔥 耐熱 🧪 耐薬品



## ● 材質・仕上げ



	<b>SPFA-H</b>
本体	PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
耐熱温度*1	260℃

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスチックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
- 非粘着性・潤滑性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/  
金属表面処理設備/化学プラント

## ⚠️ 使用上の注意

PFAねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのめあいを20mm以下にしてください。

単位: mm

品番	M(並目)		L							B	L1	a	t	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ	10	12	15	20	25	30									
SPFA-M4-H	M4	0.7	10	12	15	20	25	30	7	2.8	1	1.4	118	0.06	0.47 - 0.99	10	
SPFA-M5-H	M5	0.8	10	12	15	20	25	30	8	3.5	1.2	1.8	191	0.1	0.76 - 1.6	10	
SPFA-M6-H	M6	1	10	12	15	20	25	30	10	4	1.2	2.1	267	0.2	1.3 - 2.4	10	
SPFA-M8-H	M8	1.25	10	12	15	20	25	30	13	5.5	1.6	2.8	494	0.44	2.6 - 4.6	5	

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

PFAの六角ナット **SPFA-N** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SPFA-M4-25-H

商品 記号	1	2	商品 記号
----------	---	---	----------

1 バラ売り → P.xxxx	🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🔪 ねじカット → P.xxxx	🌀 ゆるみ止め → P.xxxx	🔧 脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可