


### PFXS-A




- 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。
- ロングピンタイプ **PFXS-H-A** は厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。

### ● 強度

品番	許容引張荷重 (N)
<b>PFXS-6-A</b>	400
<b>PFXS-8-A</b>	500
<b>PFXS-6H-A</b>	400
<b>PFXS-8H-A</b>	500

▲ ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。

### PFXS-H-A



### ● 材質・仕上げ



	PFXS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理
ピン	SUS303相当 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301相当

### PFXS-A ショートピン PFXS-H-A ロングピン

単位: mm

品番	B	s	D	I	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	C	R	E	F	G	t	荷重 (N) min./max.	ピンの せん断荷重 (N)	質量 (g)
<b>PFXS-6-A</b>	6	6	25	10	37	2.5	-	8.3	4.3	30	40	18	4.5	9 / 25	2620	36
<b>PFXS-8-A</b>	8	8	31	12	44	2.5	-	10.4	5.3	34	46	20	5.5	13 / 26	4660	59
<b>PFXS-6H-A</b>	6	6	25	10	45	2.5	14	8.3	4.3	30	40	18	4.5	9 / 25	2620	38
<b>PFXS-8H-A</b>	8	8	31	12	54	2.5	18	10.4	5.3	34	46	20	5.5	13 / 26	4660	60

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PFXS-6-A



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

🔄 ゆるみ止め

対応不可

✂ レーザ刻印

対応可・別料金