



- インデックスプランジャと取り付けフランジを一体化。
- 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 機器・装置などの壁面への取り付けに適しています。
- 取り付けは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
- 長穴を使用すれば、取り付け後の位置調整ができます。

● 材質・仕上げ



	PBXS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SCS13(SUS304相当) ショットプラスト
ピン	SUS303
スプリング	SUS301

品番	B	s	D	L	G	t	e	F	D ₁	R	E	K ₁	K ₂	K ₃	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)	単位: mm
PBXS-4-A	4	4	12	31	16.5	4	7	22	6	3.3	14	4	8	4.5	3 / 12	1160	12	
PBXS-5-A	5	5	16	40	22	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	7	5 / 24	1820	24	
PBXS-6-A	6	6	18	49	27.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	10	5 / 21	2620	41	
PBXS-8-A	8	8	21	59	33	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	15.5	6 / 22	4660	65	
PBXS-10-A	10	10	25	67.5	35	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	13.5	4 / 25	7280	106	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PBXS-5-A



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金