



## ● 材質・仕上げ

	PLY-A	PLY-AK	PLY-A-RD	PLY-AK-RD
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消しレッド)	ナイロン6(つや消しレッド)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット	-	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	-	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)



## PLY-A ロックナットなし PLY-AK ロックナットつき

品番	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ												
PLY-4-4-A	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	-	10	-	4.5 / 12	1120	PXCS-8-10-**	12
PLY-4-6-A	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	-	10	-	4 / 12.5	1120	PXCS-8-10-**	13
PLY-5-5-A	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	-	12	-	5 / 15	1750	PXCS-10-12-**	21
PLY-5-8-A	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 18	1750	PXCS-10-12-**	22
PLY-6-6-A	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	-	14	-	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**	35
PLY-6-9-A	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	-	14	-	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**	36
PLY-8-8-A	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	-	17	-	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**	71
PLY-8-12-A	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**	73
PLY-10-12-A	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**	74
PLY-12-15-A	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	-	22	-	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**	135
PLY-16-20-A	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	-	27	-	13 / 54	18000	-	220
PLY-4-4-AK	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1120	PXCS-8-10-**	17
PLY-4-6-AK	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1120	PXCS-8-10-**	18
PLY-5-5-AK	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	5 / 15	1750	PXCS-10-12-**	28
PLY-5-8-AK	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1750	PXCS-10-12-**	29
PLY-6-6-AK	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**	45
PLY-6-9-AK	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**	46
PLY-8-8-AK	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**	91
PLY-8-12-AK	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**	93
PLY-10-12-AK	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**	94
PLY-12-15-AK	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**	170
PLY-16-20-AK	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	12	27	36	13 / 54	18000	-	283

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

ゆるみ止め  
対応可・別料金

レーザ刻印  
対応可・別料金

- 各ピン径について2種類のストロークを標準化  
(ピン径: φ10・φ12・φ16を除く)。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がない **PLX** と同じです。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- **PLY-A-RD** **PLY-AK-RD** はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できます。

商品記号	ロックナット	ノブの色
PLY-A	なし*1	つや消し黒
PLY-AK	あり	つや消し黒
PLY-A-RD	なし*1	つや消しレッド
PLY-AK-RD	あり	つや消しレッド

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。

## ● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー **PXCS** をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PLY-8-12-AK-RD

## PLY-A-RD ロックナットなし PLY-AK-RD ロックナットつき

品番	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ												
PLY-4-4-A-RD	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	-	10	-	4.5 / 12	1120	PXCS-8-10-**	12
PLY-4-6-A-RD	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	-	10	-	4 / 12.5	1120	PXCS-8-10-**	13
PLY-5-5-A-RD	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	-	12	-	5 / 15	1750	PXCS-10-12-**	21
PLY-5-8-A-RD	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 18	1750	PXCS-10-12-**	22
PLY-6-6-A-RD	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	-	14	-	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**	35
PLY-6-9-A-RD	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	-	14	-	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**	36
PLY-8-8-A-RD	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	-	17	-	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**	71
PLY-8-12-A-RD	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**	73
PLY-10-12-A-RD	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**	74
PLY-12-15-A-RD	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	-	22	-	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**	135
PLY-16-20-A-RD	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	-	27	-	13 / 54	18000	-	220
PLY-4-4-AK-RD	4	4	M8	1	16	11.5	39	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1120	PXCS-8-10-**	17
PLY-4-6-AK-RD	4	6	M8	1	16	11.5	41	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1120	PXCS-8-10-**	18
PLY-5-5-AK-RD	5	5	M10	1	19	13.8	45	18	6	5	12	17	5 / 15	1750	PXCS-10-12-**	28
PLY-5-8-AK-RD	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1750	PXCS-10-12-**	29
PLY-6-6-AK-RD	6	6	M12	1.5	23	16.2	54	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**	45
PLY-6-9-AK-RD	6	9	M12	1.5	23	16.2	57	22	6	6	14	18	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**	46
PLY-8-8-AK-RD	8	8	M16	1.5	28	19.6	66	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**	91
PLY-8-12-AK-RD	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**	93
PLY-10-12-AK-RD	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**	94
PLY-12-15-AK-RD	12	15	M20	1.5	33	25.4	86.5	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**	170
PLY-16-20-AK-RD	16	20	M24	2	33	31.2	98.5	38	12	12	27	36	13 / 54	18000	-	283