


C-1 JIS Vプーリー - C・CX適用



単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ₀ ⁺²		
88-C-1	88	102	32	-	21U	57	36	21	19	34	23	0.00146	1.45
112-C-1	112	126	32	-	21U	57	36	21	19	34	23	0.00323	1.96
140-C-1	140	154	35	-	21U	63	40	21	15	34	23	0.00763	3.09
165-C-1	165	179	42	-	20X	75	40	16	10	34	24.5	0.0118	3.38
180-C-1	180	194	45	-	10U	80	50	16	-	34	24.5	0.0186	4.68
191-C-1	191	205	45	-	20X	80	40	16	10	34	24.5	0.0192	4.08
200-C-1	200	214	45	-	10U	80	50	16	-	34	24.5	0.0262	5.23
212-C-1	212	226	45	-	20X	80	40	16	10	34	23	0.024	4.03
224-C-1	224	238	50	-	10X	90	50	16	-	34	24.5	0.0347	5.58
236-C-1	236	250	50	-	20X	90	40	16	10	34	24.5	0.0379	5.27
250-C-1	250	264	50	-	10X	90	50	16	-	34	24.5	0.049	6.15
300-C-1	300	314	50	-	10X	90	50	16	-	34	24.5	0.0872	7.23
315-C-1	315	329	50	-	10X	90	50	16	-	34	25	0.105	7.79

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

140-C-1

