


## C-2 JIS Vプーリー - C・CX適用



単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
						db	l	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	w	h <sup>+</sup> <sub>0</sub>		
112-C-2	112	126	35	-	21U	65	42	20.5	38	59.5	23	0.00527	3.03
125-C-2	125	139	38	-	21U	68	42	20.5	38	59.5	23	0.00774	3.58
140-C-2	140	154	38	-	21U	68	42	20.5	38	59.5	23	0.0115	4.2
150-C-2	150	164	38	-	50U	68	42	-	8.75	59.5	23	0.0135	4.15
165-C-2	165	179	42	-	50U	74	42	-	8.75	59.5	23	0.0188	4.81
180-C-2	180	194	50	-	30U	90	59.5	-	-	59.5	24.5	0.0284	6.83
191-C-2	191	205	50	-	50X	90	42	-	8.75	59.5	23	0.0289	5.62
200-C-2	200	214	55	-	30X	100	59.5	-	-	59.5	24.5	0.0395	7.82
212-C-2	212	226	50	-	50X	90	42	-	8.75	59.5	23	0.0401	6.2
224-C-2	224	238	50	-	30X	90	59.5	-	-	59.5	24.5	0.053	7.73
236-C-2	236	250	50	-	50X	90	42	-	8.75	59.5	23	0.056	6.84
240-C-2	240	254	55	-	10X	100	75	15.5	-	59.5	27	0.0739	10.4
250-C-2	250	264	55	-	30X	100	59.5	-	-	59.5	24.5	0.0776	9.33
265-C-2	265	279	55	-	50X	100	44	-	7.75	59.5	23	0.0822	8.18
280-C-2	280	294	55	-	30X	100	59.5	-	-	59.5	24.5	0.112	10.4
300-C-2	300	314	55	-	30X	100	59.5	-	-	59.5	24.5	0.137	10.8
315-C-2	315	329	55	-	10X	100	71	11.5	-	59.5	25	0.163	12.1
355-C-2	355	369	55	-	10X	100	71	11.5	-	59.5	25	0.237	13.4
380-C-2	380	394	55	-	10X	100	75	15.5	-	59.5	25	0.292	14.9
400-C-2	400	414	63	-	10Y	112	80	20.5	-	59.5	25	0.363	17.4
440-C-2	440	454	55	-	10Y	100	75	15.5	-	59.5	25	0.498	18.8

### 追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

### ● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## 200-C-2

