


C-4 JIS Vプーリー - C・CX適用



単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
176-C-4	176	190	80	-	51U	-	71	-	19.75	110.5	23	0.0572	13.9
180-C-4	180	194	80	-	51U	-	71	-	19.75	110.5	25	0.0639	14.8
182-C-4	182	196	80	-	51U	-	71	-	19.75	110.5	26	0.0674	15.2
185-C-4	185	199	80	-	51U	-	71	-	19.75	110.5	27.5	0.0729	15.9
188-C-4	188	202	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	23	0.0518	10.6
191-C-4	191	205	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	24.5	0.0579	11.4
194-C-4	194	208	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	26.5	0.0654	12.3
197-C-4	197	211	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	24	0.0625	11.5
200-C-4	200	214	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	25.5	0.0695	12.2
203-C-4	203	217	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	23	0.0658	11.4
206-C-4	206	220	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	24.5	0.0734	12.2
209-C-4	209	223	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	24	0.0753	12.2
212-C-4	212	226	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	25.5	0.0837	12.9
215-C-4	215	229	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	23	0.0788	12.1
218-C-4	218	232	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	24.5	0.0879	12.9
221-C-4	221	235	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	24	0.0899	12.8
224-C-4	224	238	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	25.5	0.0999	13.7
227-C-4	227	241	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	23	0.0937	12.7
231-C-4	231	245	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	25	0.108	13.9
236-C-4	236	250	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	25.5	0.118	14.4
240-C-4	240	254	56	-	50U	100	71	-	19.75	110.5	23	0.112	13.4
247-C-4	247	261	63	-	50U	112	80	-	15.25	110.5	24	0.132	15.9
250-C-4	250	264	63	-	50U	112	80	-	15.25	110.5	26.5	0.152	17.4
265-C-4	265	279	63	32	50U	112	80	-	15.25	110.5	25.5	0.177	17.4
280-C-4	280	294	63	32	50U	112	80	-	15.25	110.5	25.5	0.211	18.4

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
300-C-4	300	314	71	35	50X	125	90	-	10.25	110.5	26	0.259	20.7
315-C-4	315	329	71	35	50X	125	90	-	10.25	110.5	26	0.3	21.5
355-C-4	355	369	71	35	50Y	125	90	-	10.25	110.5	26	0.446	24.5
375-C-4	375	389	71	35	50Y	125	90	-	10.25	110.5	26	0.528	25.7
400-C-4	400	414	71	35	50Y	125	90	-	10.25	110.5	26	0.647	27.3
450-C-4	450	464	71	38	50Y	125	90	-	10.25	110.5	26	0.942	30.6
500-C-4	500	514	80	42	50Y	140	100	-	5.25	110.5	26.5	1.37	37.8
560-C-4	560	574	80	42	50Y	140	100	-	5.25	110.5	26.5	1.97	42.5
600-C-4	600	614	80	42	50Y	140	100	-	5.25	110.5	26.5	2.43	45.1
630-C-4	630	644	80	42	50Y	140	100	-	5.25	110.5	26.5	2.84	47.4
710-C-4	710	724	80	42	50Y	140	100	-	5.25	110.5	26.5	4.15	53.9
750-C-4	750	764	80	42	50Y	140	100	-	5.25	110.5	26.5	4.92	56.7
800-C-4	800	814	90	45	50Y	160	100	-	5.25	110.5	26.5	6.05	63.5
850-C-4	850	864	90	45	50Y	160	100	-	5.25	110.5	26.5	7.28	67
900-C-4	900	914	90	45	50Y	160	100	-	5.25	110.5	26.5	8.8	72.2
950-C-4	950	964	90	45	50Y	160	100	-	5.25	110.5	26.5	10.4	75.8
1000-C-4	1000	1014	90	55	50Y	160	100	-	5.25	110.5	26.5	12.7	84.6
1120-C-4	1120	1134	100	55	30Y	180	110.5	-	-	110.5	26.5	18.4	103

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

450-C-4



● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

