



## B-2 JIS Vプーリー - B・BX適用



単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d <sub>1</sub>	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
						d <sub>b</sub>	l	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	w	h <sup>+2</sup> <sub>0</sub>		
63-B-2	63	74	28	-	11U	50	59	15	-	44	-	0.000562	1.15
71-B-2	71	82	28	-	21U	50	35	15	24	44	20	0.000794	1.16
75-B-2	75	86	28	-	21U	50	35	15	24	44	20	0.000955	1.26
80-B-2	80	91	28	-	21U	50	35	15	24	44	20	0.00119	1.38
90-B-2	90	101	28	-	21U	50	35	15	24	44	20	0.0018	1.64
100-B-2	100	111	32	-	21U	56	35	15	24	44	20	0.00266	1.98
106-B-2	106	117	32	-	21U	56	35	15	24	44	20	0.00327	2.16
112-B-2	112	123	35.5	-	21U	63	35	15	24	44	20	0.00405	2.42
118-B-2	118	129	35.5	-	21U	63	35	15	24	44	20	0.00487	2.62
125-B-2	125	136	35.5	-	21U	63	35	15	24	44	20	0.00599	2.86
132-B-2	132	143	35.5	-	21U	63	35	15	24	44	20	0.0073	3.11
135-B-2	135	146	35.5	-	21U	63	35	15	24	44	20	0.00792	3.23
140-B-2	140	151	40	-	21U	71	40	15	19	44	20	0.00970	3.88
145-B-2	145	156	40	-	21U	71	40	15	19	44	20	0.0110	4.11
150-B-2	150	161	40	-	21U	71	40	15	19	44	20	0.0125	4.35
155-B-2	155	166	40	-	21U	71	40	15	19	44	20	0.0141	4.59
160-B-2	160	171	40	-	21U	71	40	15	19	44	20	0.0159	4.84
165-B-2	165	176	40	-	21U	71	40	15	19	44	20	0.0179	5.11
170-B-2	170	181	40	-	23U	71	40	15	19	44	20	0.0151	3.81
180-B-2	180	191	40	-	20U	71	40	15	19	44	20	0.0183	4.06
190-B-2	190	201	40	-	20U	71	40	15	19	44	20	0.0219	4.31



単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d <sub>1</sub>	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
						d <sub>b</sub>	l	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	w	h <sup>+2</sup> <sub>0</sub>		
200-B-2N	200	211	45	-	20U	80	45	15	14	44	20	0.0266	5.03
200-B-2F	200	211	45	-	30U	80	44	-	-	44	20	0.0266	4.99
212-B-2N	212	223	45	-	20X	80	45	15	14	44	20	0.0295	4.86
212-B-2F	212	223	45	-	30X	80	44	-	-	44	20	0.0295	4.82
224-B-2N	224	235	45	-	20X	80	45	15	14	44	20	0.0355	5.19
224-B-2F	224	235	45	-	30X	80	44	-	-	44	20	0.0352	5.08
236-B-2N	236	247	45	-	20X	80	45	15	14	44	20	0.0418	5.43
236-B-2F	236	247	45	-	30X	80	44	-	-	44	20	0.0418	5.39
250-B-2N	250	261	45	-	20X	80	50	15	9	44	20	0.0507	5.99
250-B-2F	250	261	45	-	30X	80	44	-	-	44	20	0.0506	5.76
280-B-2N	280	291	45	-	20X	80	50	15	9	44	20	0.0724	6.63
280-B-2F	280	291	45	-	30X	80	44	-	-	44	20	0.0722	6.4
300-B-2N	300	311	45	-	20X	80	50	15	9	44	20	0.09	7.07
300-B-2F	300	311	45	-	30X	80	44	-	-	44	20	0.0899	6.84
315-B-2	315	326	50	-	20X	90	50	15	9	44	20.5	0.11	8.12
355-B-2	355	366	50	-	20X	90	50	15	9	44	20.5	0.16	9
375-B-2	375	386	50	-	20X	90	50	15	9	44	20.5	0.189	9.44
400-B-2	400	411	50	-	20Y	90	50	15	9	44	20.5	0.24	10.6
450-B-2	450	461	50	-	20Y	90	50	15	9	44	20.5	0.346	11.8
500-B-2	500	511	56	-	10Y	100	56	12	-	44	20.5	0.491	14.3
560-B-2	560	571	56	-	10Y	100	56	12	-	44	20.5	0.709	16.3
600-B-2	600	611	56	-	10Y	100	56	12	-	44	20.5	0.877	17.3
630-B-2	630	641	56	-	10Y	100	56	12	-	44	20.5	1.04	18.8
710-B-2	710	721	56	16	10Y	100	56	12	-	44	20.5	1.53	21.6
750-B-2	750	761	56	-	10Y	100	56	12	-	44	20.5	1.81	22.8

### 追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

### 200-B-2N



### ● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

