




KSMA-MT
KSMA-HP




KSFA-K-MT
KSFA-K-HP



KSFA-M-MT
KSFA-M-HP



KSRA-R-MT
KSRA-R-HP



KSMA-HP



KSFA-M-HP

KSFA-K-MT

KSFA-K-HP

● 材質・仕上げ

	KSMA-MT	KSMA-HP	KSFA-K-MT / KSFA-M-MT	KSFA-K-HP / KSFA-M-HP	KSRA-R-MT	KSRA-R-HP
ノブ	アルミニウム合金 マット調仕上げ	アルミニウム合金 研磨	アルミニウム合金 マット調仕上げ	アルミニウム合金 研磨	アルミニウム合金 マット調仕上げ	アルミニウム合金 研磨
ピン	SUS301	SUS301				
ねじ部	SUS303	SUS303				



KSMA-MT KSMA-HP おねじ

品番 1 マット調仕上げ	品番 1 研磨	D	M(並目) ねじの呼び		Lf	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KSMA-40-M8-20-MT	KSMA-40-M8-20-HP	40	M8	1.25	20	25	12	14	44
KSMA-40-M8-25-MT	KSMA-40-M8-25-HP	40	M8	1.25	25	25	12	14	45
KSMA-40-M8-30-MT	KSMA-40-M8-30-HP	40	M8	1.25	30	25	12	14	47
KSMA-40-M8-40-MT	KSMA-40-M8-40-HP	40	M8	1.25	40	25	12	14	50
KSMA-50-M10-20-MT	KSMA-50-M10-20-HP	50	M10	1.5	20	32	15	18	80
KSMA-50-M10-25-MT	KSMA-50-M10-25-HP	50	M10	1.5	25	32	15	18	82
KSMA-50-M10-30-MT	KSMA-50-M10-30-HP	50	M10	1.5	30	32	15	18	85
KSMA-50-M10-45-MT	KSMA-50-M10-45-HP	50	M10	1.5	45	32	15	18	92
KSMA-50-M10-55-MT	KSMA-50-M10-55-HP	50	M10	1.5	55	32	15	18	97
KSMA-63-M12-30-MT	KSMA-63-M12-30-HP	63	M12	1.75	30	40	19	20	150
KSMA-63-M12-40-MT	KSMA-63-M12-40-HP	63	M12	1.75	40	40	19	20	157
KSMA-63-M12-50-MT	KSMA-63-M12-50-HP	63	M12	1.75	50	40	19	20	164

単位: mm

KSFA-K-MT KSFA-K-HP めねじ・貫通穴

品番 1 マット調仕上げ	品番 1 研磨	D	M(並目) ねじの呼び		Lf	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KSFA-40-K8-MT	KSFA-40-K8-HP	40	M8	1.25	13	25	12	14	32
KSFA-50-K10-MT	KSFA-50-K10-HP	50	M10	1.5	16	32	15	18	58
KSFA-63-K12-MT	KSFA-63-K12-HP	63	M12	1.75	20	40	19	20	113
KSFA-80-K16-MT	KSFA-80-K16-HP	80	M16	2	20	50	23	25	221

単位: mm

KSFA-M-MT KSFA-M-HP めねじ

品番 1 マット調仕上げ	品番 1 研磨	D	M(並目) ねじの呼び		Lf	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KSFA-40-M8-MT	KSFA-40-M8-HP	40	M8	1.25	15	25	12	14	33
KSFA-50-M10-MT	KSFA-50-M10-HP	50	M10	1.5	18	32	15	18	61
KSFA-63-M12-MT	KSFA-63-M12-HP	63	M12	1.75	22	40	19	20	118
KSFA-80-M16-MT	KSFA-80-M16-HP	80	M16	2	28	50	23	25	231

単位: mm

KSRA-R-MT KSRA-R-HP リーマ穴

品番 1 マット調仕上げ	品番 1 研磨	D	C	Lc	H	s	d	質量(g)
KSRA-50-R10-MT	KSRA-50-R10-HP	50	10	18	32	15	18	61
KSRA-63-R12-MT	KSRA-63-R12-HP	63	12	22	40	19	20	118
KSRA-80-R16-MT	KSRA-80-R16-HP	80	16	28	50	23	25	231

単位: mm

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSFA-40-M8-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
 ねじ組み合わせ → P.0000
 ねじカット → P.0000
 ゆるみ止め → P.0000
 レーザ刻印 → P.0000
 お問い合わせください