



A3-40-525-12

A3-40-625-12

A3-50-925-12




A3-99-122-12



- 本体は前後にスライドします。
- 角穴にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
- UL94V-0適合品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 使用可能温度：-40℃～60℃
- 強度


許容締付荷重 (N)	A3-40-525-12	180
	A3-40-625-12	
破壊荷重 (N)	A3-99-122-12	220
	A3-50-925-12	
破壊荷重 (N)		580

● 表中の数値は参考値です。



● 操作

本体をスライドさせればドアを開けることができます。ラッチがスライドする距離は約6.4mmです。手を離せば、内蔵されたスプリングにより本体はもとの位置にもどります。閉めるときはドアを押すだけです。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

A3-40-525-12




● 材質・仕上げ



	A3
本体	ABS(つや消し黒)、UL94 HB
スプリング	ステンレス鋼線

● 取り付け



単位：mm

品番	t	T ₁	A	B	C	D	E	F	G	H	L	W	X	質量 (g)
A3-40-525-12	1.2±0.1	6.4	57	15	28	25	47	13	2	5.5	38.1	25.4	12.7	14
A3-40-625-12	1.6 _{-0.2}	6.4	57	15	28	25	47	13	2	5.5	38.1	25.4	12.7	14
A3-50-925-12	2.2 _{-0.2}	6.4	57	15	47	44	47	13	2	5.5	38.1	44.5	12.7	16
A3-99-122-12	2.2 _{-0.2}	6.4	57	21	50	44	48	19	2	5.5	38.1	44.5	12.7	19