

● 材質・仕上げ

	FLSAS
本体	SUS303



⚠ 使用上の注意

静的許容荷重は取り付けねじの軸力を考慮していない値になります。使用する取り付けねじの軸力を静的許容荷重から引いた値が、ワークに対する静的許容荷重となります。

● 計算例 (取り付けねじの軸力を考慮した場合)

<条件>

FLSAS-45-13.5-A に M12 の取り付けねじを使用する場合。

静的許容荷重：84000N

取り付けねじ：M12 (強度区分 A2 - 70)

取り付けねじの許容最大軸力

= 0.2% 耐力 × 取り付けねじの有効断面積 × 取り付けねじの安全率

= 450N/mm² × 84.3mm² × 0.7

= 26555N


ワークに対する静的許容荷重

= 静的許容荷重 - 取り付けねじの許容最大軸力

= 84000N - 26555N

= 57445N

● 機器・装置などのテーブルを高さ調整するためのユニット部品。



- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 細目ねじのため、細かく正確な高さ調整が可能です。
- **FLSAS** は高さ調節後に、取り付けねじを締めつけることで、その軸力により固定されます。取り付けねじをゆるめた際に、高さがずれることを確実に防止したい場合は、ロックナットつきを選択してください。

商品記号	ロックナット
FLSAS-A	なし
FLSAS-AK	あり

● 高さ調整には、専用フックスパナ **FLS-W** (別売) または、D 寸法に適合する市販のフックスパナをご使用ください。

FLSAS-A ロックナットなし **FLSAS-AK** ロックナットつき

品番	D	d	M (細目)		h	H max.	s	取り付けねじの呼び*1	静的許容荷重 (N)*2	取り付けねじ締めつけ後の静的許容荷重 (N)*3	専用フックスパナ FLS-W (別売)	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ								
FLSAS-25-6.6-A	25	6.6	M15	1	28	43	15	M6	27100	20700	FLS-A25 - 28-W	69
FLSAS-32-6.6-A	32	6.6	M20	1	35	55	20	M6	43400	37000	FLS-A30 - 32-W	163
FLSAS-32-9-A	32	9	M20	1	35	55	20	M8	43400	31800	FLS-A30 - 32-W	154
FLSAS-32-11-A	32	11	M20	1	35	55	20	M10	43400	25100	FLS-A30 - 32-W	140
FLSAS-45-11-A	45	11	M30	1.5	42	67	25	M10	84000	65700	FLS-A45 - 50-W	372
FLSAS-45-13.5-A	45	13.5	M30	1.5	42	67	25	M12	84000	57400	FLS-A45 - 50-W	353
FLSAS-45-17.5-A	45	17.5	M30	1.5	42	67	25	M16	84000	34500	FLS-A45 - 50-W	320
FLSAS-58-17.5-A	58	17.5	M40	1.5	54	86	32	M16	148000	98000	FLS-A58 - 62-W	791
FLSAS-58-22-A	58	22	M40	1.5	54	86	32	M20	148000	70000	FLS-A58 - 62-W	733
FLSAS-58-26-A	58	26	M40	1.5	54	86	32	M24	148000	36000	FLS-A58 - 62-W	668
FLSAS-70-22-A	70	22	M50	1.5	66	106	40	M20	225000	147000	FLS-A68 - 75-W	1452
FLSAS-70-26-A	70	26	M50	1.5	66	106	40	M24	225000	113000	FLS-A68 - 75-W	1370
FLSAS-70-33-A	70	33	M50	1.5	66	106	40	M30	225000	48000	FLS-A68 - 75-W	1210
FLSAS-80-26-A	80	26	M60	2	76	126	50	M24	323000	211000	FLS-A80 - 90-W	2180
FLSAS-80-33-A	80	33	M60	2	76	126	50	M30	323000	146000	FLS-A80 - 90-W	1875
FLSAS-80-39-A	80	39	M60	2	76	126	50	M36	323000	65000	FLS-A80 - 90-W	1683
FLSAS-25-6.6-AK	25	6.6	M15	1	33	43	10	M6	27100	20700	FLS-A25 - 28-W	79
FLSAS-32-6.6-AK	32	6.6	M20	1	41	55	14	M6	43400	37000	FLS-A30 - 32-W	181
FLSAS-32-9-AK	32	9	M20	1	41	55	14	M8	43400	31800	FLS-A30 - 32-W	174
FLSAS-32-11-AK	32	11	M20	1	41	55	14	M10	43400	25100	FLS-A30 - 32-W	167
FLSAS-45-11-AK	45	11	M30	1.5	49	67	18	M10	84000	65700	FLS-A45 - 50-W	411
FLSAS-45-13.5-AK	45	13.5	M30	1.5	49	67	18	M12	84000	57400	FLS-A45 - 50-W	405
FLSAS-45-17.5-AK	45	17.5	M30	1.5	49	67	18	M16	84000	34500	FLS-A45 - 50-W	377
FLSAS-58-17.5-AK	58	17.5	M40	1.5	63	86	23	M16	148000	98000	FLS-A58 - 62-W	893
FLSAS-58-22-AK	58	22	M40	1.5	63	86	23	M20	148000	70000	FLS-A58 - 62-W	834
FLSAS-58-26-AK	58	26	M40	1.5	63	86	23	M24	148000	36000	FLS-A58 - 62-W	775
FLSAS-70-22-AK	70	22	M50	1.5	77	106	29	M20	225000	147000	FLS-A68 - 75-W	1607
FLSAS-70-26-AK	70	26	M50	1.5	77	106	29	M24	225000	113000	FLS-A68 - 75-W	1426
FLSAS-70-33-AK	70	33	M50	1.5	77	106	29	M30	225000	48000	FLS-A68 - 75-W	1354
FLSAS-80-26-AK	80	26	M60	2	87	126	39	M24	323000	211000	FLS-A80 - 90-W	2356
FLSAS-80-33-AK	80	33	M60	2	87	126	39	M30	323000	146000	FLS-A80 - 90-W	2155
FLSAS-80-39-AK	80	39	M60	2	87	126	39	M36	323000	65000	FLS-A80 - 90-W	1852

*1: 取り付けねじは付属しておりません。

*2: 静的許容荷重は取り付けねじの軸力を考慮していない値になります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

*3: 強度区分 A2 - 70 の取り付けねじに対して、安全率 0.7 で締めつけたときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 関連商品

専用フックスパナ **FLS-W**
➔ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FLSAS-32-6.6-A



クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.xxxx	ねじカット ➔ P.xxxx	ゆるみ止め ➔ P.xxxx	レーザー刻印 ➔ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金