



GN145.1 スライダブロック - フランジ 仕様変更

- スライダブロックの取り付け方法
スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。



- 外径φ18のアクチュエータに対して平行移動するスライダブロックです。
- 2種類のタイプがあります。
GN145.1-G —— スライダブシュつき
GN145.1-B —— スライダブシュなし
 スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。
- 全商品にスライダブロック固定ボルトが付属しています。

● 材質・仕上げ



	GN145.1-G-1-SW	GN145.1-B-1-SW
本体	AC3A 静電塗装(つや消し黒)	AC3A 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304	SUS304
ゆるみ止めナット	SUS304 ポリアミド	SUS304 ポリアミド
スライダブシュ	PTFE(四ふっ化エチレン)(白) または ガラス繊維強化ナイロン66	
スライダブロック固定ボルト	SUS304	SUS304

単位: mm

品番	D	スライダブシュ*1	H	F	T	A	L	W	G	R	M	スライダブロック固定ボルト	クランプレバー*2	質量 (g)
GN145.1-G18-1-SW	18	あり	40	18	7	25	35	50	38	5.5	M6	M3	GN911 - 45 - M6 - 20-SR GN911 - 63 - M6 - 20-SR	57
GN145.1-B18-1-SW	18	なし	40	18	7	25	35	50	38	5.5	M6	M3	GN911 - 45 - M6 - 20-SR GN911 - 63 - M6 - 20-SR	60

*1: スライダブシュはスライダブロックの動きを滑らかにします。スライダブロックを定位置で固定する場合は、スライダブシュなしをご使用ください。

*2: 六角穴付きボルトに代えて、クランプレバーを使用することができます。➡ P.xxxx

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GN145.1-G18-1-SW



目盛り刻印 ➡ P.xxxx

対応不可