


**SLHL-ALK**

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき)

スペース ゆるみ止め SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



SLHL-ALK	
本体	SUS316L
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	A4-70

● 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SLHL-M5-16-ALK

- ナイロン溶着つきの六角穴付き低頭ボルトです。
- SUS316L製。SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- **SLHL-ALK**は**SLHS-ALK**と区別するため、次の加工をしています。

SLHL-M3-ALK **SLHL-M4-ALK**

ねじの先端にくぼみ先加工 または 頭部頂面に凸マーク加工

SLHL-ALK**SLHS-ALK****SLHL-ALK****SLHL-M5-ALK** **SLHL-M6-ALK**

頭部頂面に A4 と表示



● 用途

機器・装置の省スペース化

ねじの戻り止め・脱落防止

FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

単位:mm

品番 1	M(並目)		L 2						D ₁	L ₁	B	t	最大締めつけトルク (N·m)	質量(g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ														
SLHL-M3-ALK	M3	0.5	6	8	10			5.5	2	2	1.5	1.2	0.53 - 0.7	20		
SLHL-M4-ALK	M4	0.7	6	8	10	12		7	2.8	2.5	2.3	3.2	1.1 - 1.6	20		
SLHL-M5-ALK	M5	0.8		8	10	12	16	8.5	3.5	3	2.7	6.4	1.8 - 2.8	10		
SLHL-M6-ALK	M6	1			10	12	16	20	10	4	4	3	11	3.5 - 5.3	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

1 バラ売り**2** クリーン洗浄・クリーン梱包**3** ねじカット**4** ゆるみ止め**5** 脱落防止加工

対応可・別料金

対応可・別料金

対応不可

対応不可

対応不可