




● 材質・仕上げ

	LWBM-ST
レバー部	スチール(精密鑄造用鋼) 三価クロメート処理
ねじ部	スチール 三価クロメート処理
ピン	SUS303相当 無電解ニッケルメッキ
コンタクトプレート	ガラス繊維強化ナイロン6



- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- レバー部およびねじ部はスチール製です。
- ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタツきの発生はありません。
- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット **LWRBS** (別売) をご使用ください。



⚠ 使用上の注意

くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

寸法


品番	R	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	T	D	d	H	h(0°)	h(90°)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LWBM-44-M4-ST	44	M4	0.7	12	12	14	19.5	13.2	12.7	2.4	24 - 27
LWBM-44-M5-ST	44	M5	0.8	12	12	14	19.5	13.2	12.7	3.9	26 - 29
LWBM-63-M5-ST	63	M5	0.8	16	16	18.5	24.5	16.3	15.55	3.9	60 - 65
LWBM-63-M6-ST	63	M6	1	16	16	18.5	24.5	16.3	15.55	5.5	61 - 67
LWBM-82-M6-ST	82	M6	1	20	20	22.5	30	19.5	18.5	5.5	119 - 125
LWBM-82-M8-ST	82	M8	1.25	20	20	22.5	30	19.5	18.5	10	121 - 134
LWBM-101-M8-ST	101	M8	1.25	25	26	27	40	25.3	23.8	10	231 - 240
LWBM-101-M10-ST	101	M10	1.5	25	26	27	40	25.3	23.8	16	233 - 257

*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応不可

● 使用方法

⚠ 故障・破損を避けるため、被締結部材への取り付けおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。




- ①レバーの向きを決定し、レバーを立てた状態で、コンタクトプレートと被締結部材の隙間をナット*1で調整してください。隙間が狭いと締付力は大きく、広いと小さくなります。
- ②レバーを倒すと、カムの力で被締結部材を締めつけます。
- ③レバーを起こすと、被締結部材の締めつけが解放されます。

*1: ナットは付属していません。

● レバーを倒す力と締付力の関係

⚠ 最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。下記値は、参考値であり保証値ではありません。



ねじ長さ

品番	Lm (mm) ②								
	12	16	20	25	30	35	40	50	60
LWBM-44-M4-ST	●	●	●	●	●				
LWBM-44-M5-ST	●	●	●	●	●	●	●		
LWBM-63-M5-ST		●	●	●	●	●	●	●	
LWBM-63-M6-ST		●	●	●	●	●	●	●	
LWBM-82-M6-ST			●	●	●	●	●	●	●
LWBM-82-M8-ST			●	●	●	●	●	●	●
LWBM-101-M8-ST			●	●	●	●	●	●	●
LWBM-101-M10-ST			●	●	●	●	●	●	●

● 関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケット **LWRBS** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LWBM-63-M5-16-ST



② ねじ長さ Lm は、表に●の記載があるサイズから選択してください。