




# SSHS-UC-ALK

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) 特許出願中

スペース ゆるみ止め SUS ステンレス



## ● 材質・仕上げ




## SSHS-UC-ALK

本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	A2-50

● 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。

- ナイロン溶着つきの薄板固定用六角穴付き極低頭ボルトです。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。

- **SSHS-UC-ALK**は首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。



- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

## ● 用途

機器・装置の省スペース化  
ねじの戻り止め・脱落防止

単位:mm

品番①	M(並目)		L②				D1	L1	B	t	最大締めつけ トルク <sup>※1</sup> (N・m)	引張破断荷重(N)	質量(g)	1袋 入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8									
SSHS-M3-UC-ALK	M3	0.5	4	5	6		6	1.3	1.5	2	0.39	1300	3.6 - 4.4	10	
SSHS-M4-UC-ALK	M4	0.7		5	6	8	8	1.5	2	2.5	0.93	1420	8.3 - 10	10	
SSHS-M5-UC-ALK	M5	0.8			6	8	10	9	1.5	3	3	1.8	3000	7.3 - 12	10
SSHS-M6-UC-ALK	M6	1			6	8	10	10	1.5	3	4	4.6	7770	12 - 19	10

※1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SSHS-M5-8-UC-ALK

①

②

①

バラ売り  
対応可・別料金クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応可・別料金ねじカット  
対応不可ゆるみ止め  
対応不可脱落防止加工  
対応不可