


# SNPI3S 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ



簡単作業 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNPI3S
ねじ本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ねじ本体強度区分	A2-50
平座金	SUS304
ばね座金	SUS304

- ステンレス製の座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称：l=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじとは)」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- 用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

単位：mm

品番	M(並目)		L	D <sub>1</sub>	D	L <sub>1</sub>	t	T (約)	十字穴の番号	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ									
SNPI3S-M2	M2	0.4	4 5 6 8 10 12 16 20	3.5	5	1.3	0.3	0.7	1	0.22 - 0.5	10
SNPI3S-M2.5	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12 16 20	4.5	6.5	1.7	0.5	0.7	1	0.43 - 0.87	10
SNPI3S-M3	M3	0.5	4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	5.5	7	2	0.5	0.7	2	0.63 - 2.6	10
SNPI3S-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	7	9	2.6	0.8	1	2	1.5 - 4.8	10
SNPI3S-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	9	10	3.3	1	1.3	2	2.9 - 8.1	10
SNPI3S-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30 35 40	10.5	12.5	3.9	1.6	1.5	3	5.8 - 11	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNPI3S-M3 - 25



バラ売り 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱落防止加工 対応不可
-----------------	--------------------------	---------------	------------------	----------------