


**SLHS-ALK** 六角穴付き低頭ボルト(SUSXM7 / ナイロン溶着つき)

スペース ゆるみ止め SUS ステンレス



RoHS

● 材質・仕上げ

SLHS-ALK	
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	A2-50以上



- ナイロン溶着つきの六角穴付き低頭ボルト。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

● 用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

単位:mm

品番 ①	M(並目)		L ②	D1	L1	B	t	L2*1	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ									
SLHS-M2-ALK	M2	0.4	5 6 8 10 12	3.8	1.3	1.3	0.7	全ねじ	0.18	0.13 - 0.29	50
SLHS-M2.5-ALK	M2.5	0.45	5 6 8 10 12	4.5	1.6	1.5	1	全ねじ	0.36	0.26 - 0.47	50
SLHS-M3-ALK	M3	0.5	5 6 8 10 12 16 20	5.5	2	2	1.5	12(L=20)	0.6	0.5 - 1.2	50
SLHS-M4-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25	7	2.8	2.5	2.3	全ねじ	1.5	1.1 - 2.8	50
SLHS-M5-ALK	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30 35	8.5	3.5	3	2.7	16(L≥30)	3.1	1.8 - 5.7	50
SLHS-M6-ALK	M6	1	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	10	4	4	3	18(L≥30)	5.3	3.1 - 11	20
SLHS-M8-ALK	M8	1.25	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	13	5	5	3.8	22(L≥35)	12	7.2 - 22	20
SLHS-M10-ALK	M10	1.5	16 20 25 30 35 40 45 50 16	16	6	6	4.5	32(L≥45)	25	15 - 33	10

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SLHS-M5-20-ALK

①

②

①

バラ売り
対応可・別料金クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金ねじカット
対応不可ゆるみ止め
対応不可脱落防止加工
対応不可