


SVSHT 六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)



真空 スペース クリーン 耐薬品 非磁性 軽量




● 材質・仕上げ



	SVSHT
本体	TW340 (チタン2種)

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。



- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- チタン製。耐蝕性にすぐれています。
- 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2					D1	L1	B	t max.	d max.	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
SVSHT-M3	M3	0.5	6	8	10			6	1.3	1.5	2	1.2	0.22 - 0.32
SVSHT-M4	M4	0.7		8	10	12		8	1.5	2	2.5	1.5	0.52 - 0.68
SVSHT-M5	M5	0.8			10	12	16	9	1.5	3	3	1.5	0.8 - 1.3
SVSHT-M6	M6	1.0			10	12	16	10	1.5	3	4	2	1.2 - 1.8

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSHT-M3-10

1

2

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1. バラ売り → P. xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	脱着防止加工 → P. xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可