


SSHH-C22 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C - 22相当)



スペース クリーン 耐薬品



● 頭部上面に他材質との識別用刻印あり

● 材質・仕上げ



	SSHH-C22
本体	UNS N06022(ハステロイ*1C-22相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。

● 機械的性質

	ハステロイ(UNS N06022)	SUS304
引張強さ(N/mm ²)	690以上	520以上
0.2%耐力(N/mm ²)	310以上	205以上
伸び(%)	45以上	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	ハステロイ(UNS N06022)	SUS304
比重	8.69	7.93
縦弾性係数(GPa)	206	193
比熱(J/kg・K)	414	500
電気抵抗率(μΩ・m)	1.14	0.7
線膨張係数(K ⁻¹)	12.4×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
- 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
- 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● 用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

単位:mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	L1	B	t max.	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SSHH-M2-C22	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	4	1.1	1.3	1.2	0.12	0.17 - 0.31
SSHH-M2.5-C22	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12	5	1.3	1.3	1.5	0.5	0.32 - 0.55
SSHH-M3-C22	M3	0.5	4 5 6 8 10 12	6	1.3	1.5	2	0.8	0.46 - 0.8
SSHH-M4-C22	M4	0.7	5 6 8 10 12 16	8	1.5	2	2.5	1.9	0.92 - 1.8
SSHH-M5-C22	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	9	1.5	3	3	3.6	1.4 - 3.8

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSHH-M5-12-C22



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 クリーン洗浄・クリーン梱包済み	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱落防止加工 対応不可
---------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	----------------