


**SPC-H-WH** 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)
 軽量
 電気絶縁性


- PC(ポリカーボネート)製の六角ボルト。
- PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1(min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

● 用途

電気・電子機器

● 材質・仕上げ



SPC-H-WH	
本体	PC(ポリカーボネート)(白)
耐熱温度*1	115°C

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位:mm

品番①	M(並目)		L②	B	L1	L2*1	引張破断荷重*2 (N)	ねじり破断トルク*2 (N·m)	質量(g)	1袋 入り数	
	ねじの呼び	ピッチ									
SPC-M8-H-WH	M8	1.25			35	40	50	13 5.5 30(L=50)	2088	3.2	2.7 - 3.3 10
SPC-M10-H-WH	M10	1.5	15 20 25 30 35 40	50	17	7	25(L=50)	3363	6.38	3.5 - 5.3 5	
SPC-M12-H-WH	M12	1.75	20 25 30 35 40 45 50 60	70	19	8	全ねじ	4953	10.35	5.6 - 9.6 5	

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

*2: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPC-M10-30-H-WH

①

②

③

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

ねじカット
対応可・別料金

ゆるみ止め
対応不可

脱落防止加工
お問い合わせください