



SPV-C1 樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)

耐薬品



● 材質・仕上げ



	SPV-C1
本体	PVDF (ポリフルビニリデン) (乳白)
耐熱温度*1	150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

- PVDF製の六角穴付きボルト。
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

単位: mm

品番 	M(並目)		L 												D ₁	L ₁	B	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40							
SPV-M3-C1	M3	0.5	5	6	8	10	12	15						5.5	3	2.5	0.11	0.15 - 0.23	20	
SPV-M4-C1	M4	0.7	5	6	8	10	12	15	20					7	4	3	0.26	0.33 - 0.61	20	
SPV-M5-C1	M5	0.8				10	12	15	20	25	30	35		8.5	5	4	0.44	0.62 - 1.5	20	
SPV-M6-C1	M6	1				10	12	15	20	25	30	35	40	10	6	5	0.81	1.1 - 2.6	10	
SPV-M8-C1	M8	1.25				10	12	15	20	25	30	35	40	13	8	6	1.56	2.4 - 4.8	10	
SPV-M10-C1	M10	1.5						15	20	25	30	35	40	16	10	8	3.16	4.7 - 7.6	10	
SPV-M12-C1	M12	1.75							20	25	30	35	40	18	12	10	5.73	7.4 - 11	10	

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPV-M5-15-C1

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください