



SUS ステンレス

PPR



PPR-KU
PPR-KD



- 圧入タイプのボールプランジャ。
- 取り付け穴の推奨寸法公差はH7です。
- **PPR** はオールステンレス製。
- **PPR-KD** はボールがプラスチック製。ワークを傷つけません。
- **PPR-KU** **PPR-KD** は電気絶縁性があります。
- **PPR-KU** **PPR-KD** の使用可能温度：-30℃～50℃
- 材質・仕上げ RoHS

	PPR	PPR-KU	PPR-KD
本体	SUS305	ポリアセタール・青	ポリアセタール・青
ボール	SUS420C (硬度52 - 58HRC)	SUS420C (硬度52 - 58HRC)	ポリアセタール・白
スプリング	SUS631相当	SUS631相当	SUS631相当

PPR オールステンレス

単位: mm

品番	D1	D2	L	L1	s	D	適用ボールボタン BB → P.xxxx	荷重 (N) min./max.	質量 (g)
PPR-3	3	3.5	4	0.6	0.7	2.4	BB-4	1.8 / 3.5	0.2
PPR-4	4	4.6	5	0.9	1	3	BB-5	2.5 / 6	0.3
PPR-5	5	5.6	6	0.9	1.4	4	BB-8	3 / 6.5	0.6
PPR-6	6	6.5	7	1	1.8	5	BB-10	5.5 / 11.5	1
PPR-8	8	8.5	9	1.1	2.4	6.5	BB-10	7 / 12.5	2
PPR-10	10	11	13	1.5	3.3	8.5	BB-12	8.5 / 18.5	4
PPR-12	12	13	16	2.3	4	10	BB-16	12 / 26.5	8

PPR-KU PPR-KD 本体: プラスティック

単位: mm

品番	品番	D1	D2	L	L1	s	D	適用ボールボタン BB → P.xxxx	荷重 (N) min./max.	質量 (g)
PPR-3-KU ステンレスボール	PPR-3-KD プラスチックボール	3	3.6	4	0.6	0.55	2	BB-4	1.7 / 3.5	0.1
PPR-4-KU	PPR-4-KD	4	4.6	5	1	0.8	3	BB-5	3 / 6.5	0.2
PPR-5-KU	PPR-5-KD	5	5.6	6	1	1	4	BB-6	6 / 9.4	0.4
PPR-6-KU	PPR-6-KD	6	6.5	7	1	1.6	5	BB-10	6.2 / 12.6	0.7
PPR-8-KU	PPR-8-KD	8	8.5	9	1	1.9	6.5	BB-10	10 / 20.4	1.5
PPR-10-KU	PPR-10-KD	10	11	13.5	1.5	2.4	8	BB-12	11.9 / 22.3	2
PPR-12-KU	PPR-12-KD	12	13	16	1.5	3.3	10	BB-16	14 / 25	3

● 関連商品

取り付け用のホルダ **PPH** をご使用ください。

→ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PPR-5-KU

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可